


**KCMA-8-2500-5A-15VA1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



레트로핏용 변류기

특징:

- 달기 어려운 장소에 사용하기에 특히 적합
- 주 컨덕터 절단이 필요 없음
- 추가 공구 없이 변류기 언폴드 가능

일반 주문 데이터

버전	1차 전류: 2500 A, 2차 전류 최대값: 5 A, 부하: 15 VA, 공차 등급: 1, 스플릿 코어 전류 변압기
주문 번호	<a href="#">2728170000</a>
유형	KCMA-8-2500-5A-15VA1
GTIN (EAN)	4050118809961
수량	1 items
제조업체	MBS AG

**KCMA-8-2500-5A-15VA1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	79 mm	깊이 (인치)	3.1102 inch
높이	243 mm	높이 (인치)	9.5669 inch
너비	195 mm	폭 (인치)	7.6772 inch
순중량	1500 g		

온도

보관 온도 작동 온도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재  
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 속성

보호 등급	IP20	절연 등급	E
열정격 연속 전류 I열	1.2 x I공칭	공칭 주파수	50 Hz

라이브 컨덕터의 치수

도체의 유형	절연 도체 한정	라운드형 컨덕터	80.00 mm
레일	80 x 120 mm	설치 위치	실내용

전기적 속성

공차 등급	1	2차 전류	0...5 A
부하	15 VA	1차 전류	2500 A

절연 조정

표준	EN 60044/1	공차 등급	1
----	------------	-------	---

분류

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

도면

