

WPC WAGON 115V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

개별 요건에서 와이어 처리 센터를 맞춤화하는 데 사용되는 선택 사항 액세서리. 케이블 인입 시스템은 워크샵 웨건 또는 외부 장치, 추가 프린터 또는 그립 플레이트에 직접 사용됩니다.

일반 주문 데이터

버전	자동마신
주문 번호	2728480000
유형	WPC WAGON 115V
GTIN (EAN)	4050118811346
수량	1 items

WPC WAGON 115V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

RoHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	750 mm	깊이 (인치)	29.5275 inch
높이	1800 mm	높이 (인치)	70.866 inch
너비	1100 mm	폭 (인치)	43.307 inch
순중량	30000 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

자동 절단

압축 공기 결선	5.5 bar	전기 결선	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
----------	---------	-------	---------------------------

WPC

전기 결선	100 - 240 V AC / 50/60 Hz	디스플레이 유형	15인치 터치스크린
참고	부하 용량 최대 180kg, 이동 용도, 완성된 케이블 배선이 포함된 패널 및 추가 주전원 플러그와 USB 결선, 피벗 디스플레이 헤드	압축 공기 결선	5.5 bar

PW65 유지 보수 - 자동 탈피/압착

압축 공기 결선	5.5 bar	전기 결선	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
----------	---------	-------	---------------------------

분류

ETIM 8.0	EC011808	ETIM 9.0	EC011808
ETIM 10.0	EC011808	ECLASS 14.0	21-07-03-08
ECLASS 15.0	21-07-03-08		