

**WPC WAGON 115V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



개별 요건에서 와이어 처리 센터를 맞춤화하는 데 사용되는 선택 사항 액세서리. 케이블 인입 시스템은 워크샵 웨건 또는 외부 장치, 추가 프린터 또는 그림 플레이트에 직접 사용됩니다.

**일반 주문 데이터**

버전	자동머신
주문 번호	<a href="#">2728480000</a>
유형	WPC WAGON 115V
GTIN (EAN)	4050118811346
수량	1 items

**WPC WAGON 115V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	750 mm	깊이 (인치)	29.5275 inch
높이	1800 mm	높이 (인치)	70.866 inch
너비	1100 mm	폭 (인치)	43.307 inch
순중량	30000 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태: 영향을 받지 않음  
 REACH SVHC: 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

자동 절단

압축 공기 결선: 5.5 bar      전기 결선: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz

WPC

전기 결선	100 - 240 V AC / 50/60 Hz	디스플레이 유형	15인치 터치스크린
참고	부하 용량 최대 180kg, 이동 용도, 완성된 케이블 배선이 포함된 패널 및 추가 주전원 플러그와 USB 결선, 피벗 디스플레이 홀더	압축 공기 결선	5.5 bar

PW65 유지 보수 - 자동 탈피/압착

압축 공기 결선: 5.5 bar      전기 결선: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz

분류

ETIM 8.0	EC011808	ETIM 9.0	EC011808
ETIM 10.0	EC011808	ECLASS 14.0	21-07-03-08
ECLASS 15.0	21-07-03-08		