

**DAE M12 PA LONG UL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

**일반 주문 데이터**

버전	DAE(통풍 요소), 보상 요소, 직선, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, 폴리아미드 6
주문 번호	<a href="#">2729530000</a>
유형	DAE M12 PA LONG UL
GTIN (EAN)	4050118813388
수량	1 items

DAE M12 PA LONG UL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

높이	7.6 mm	높이 (인치)	0.2992 inch
길이	17.6 mm	길이 (인치)	0.6929 inch
벽 두께, 최소	0.5 mm	벽 두께, 최대	10 mm
순중량	3 g		

온도

작동 온도 -40 °C...105 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재  
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 정보

공기 흐름	0.1 bar ΔP에서 0.8 l/분 ~ 1bar ΔP에서 7.6 l/분	O-링	NBR
GWDR 보호 등급	IP66, IP68, IP69K	실리콘	아니요
Wasser 흡입구 지점	> 1.5 bar	UL 94 가연성 등급	V-2
작동 온도 범위, 최대	105 °C	작동 온도 범위, 최소	-40 °C
나사산 피치	1.5 mm	할로겐	무할로겐
AF 크기 1	17 mm	보호 등급	IP66, IP68 (1 m / 60 min), IP69K
케이블 글랜드	M 12	기본 재질	폴리아미드 6
외부 스레드	M 12	나사선 길이	10 mm
내부 직경 D2	12.00 mm	보호 등급 (UL)	Type 4X, Type 12
연결 어댑터용 토크, 최대	0.60 Nm	연결 어댑터용 토크, 최소	0.40 Nm
설치 지침	조립 안내 참조		

분류

ETIM 8.0	EC000814	ETIM 9.0	EC000814
ETIM 10.0	EC000814	ECLASS 14.0	27-18-28-17
ECLASS 15.0	27-18-28-17		