

IE-CSPD5UD0050LSSVAP-X**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**일반 주문 데이터**

버전	시스템 케이블, M12 L 코드 – IP 67 직선 소켓, PushPull Power, PUR, 5 m
주문 번호	2732640050
유형	IE-CSPD5UD0050LSSVAP-X
GTIN (EAN)	4064675022022
수량	1 items
배송 상태	단종
이용가능 기간	2024-02-27T00:00:00+01:00

IE-CSPD5UD0050LSSVAP-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

RoHS	준수
------	----

치수 및 중량

길이	5 m	길이 (인치)	196.8504 inch
순중량	500 g		

온도

보관 온도	-25 °C...75 °C
설치 온도	

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

전기 속성

공칭 전압	24 V	정격 전류	16 A
-------	------	-------	------

표준

표준, 외피 재질	20939 (80 °C / 600 V)	커넥터 표준	in accordance with PROFINET specification, IEC 61076-2-111
-----------	-----------------------	--------	--

일반 표준

커넥터 표준	in accordance with PROFINET specification, IEC 61076-2-111
--------	--

케이블 특정 표준

표준, 외피 재질	20939 (80 °C / 600 V)
-----------	-----------------------

케이블 구조

외피 색상	은회색	단면적	5*1,5 mm ²
차폐	비차폐	와이어 개수	5
절연	PP	외피 직경, 최대	8.2 mm
외피 직경, 최소	7.8 mm	재질 외피	PUR
컬러 코딩	갈색, 흰색, 파란색, 검은색, 분홍색		

케이블의 기계적 및 재질 속성

할로겐	아니요	가속	5 m/s ²
최소 구부림 반경, 반복	7.5 x 케이블 직경	최소 구부림 반경, 한 번만	4 x 케이블 직경

플러그, 우

플러그 우측	PushPull Power, IP67, 암형 접점, 직선, 플러그, 아연 주조, 비차폐
--------	--

IE-CSPD5UD0050LSSVAP-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터**플러그, 좌**

플러그 좌측	M12, L-코딩, IP67, 수형 접점, 직선, 플러그, 플라스틱, 비차폐
--------	--

플러그

플러그 우측	PushPull Power, IP67, 암형 접점, 직선, 플러그, 아연 주조, 비차폐	플러그 좌측	M12, L-코딩, IP67, 수형 접점, 직선, 플러그, 플라스틱, 비차폐
--------	--	--------	--

분류

ETIM 8.0	EC003248	ETIM 9.0	EC003248
ETIM 10.0	EC003248	ECLASS 14.0	27-06-01-05
ECLASS 15.0	27-06-01-05		


IE-CSPD5UD0050LSSVAP-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

블랭크



TM-I는 교통 엔지니어링 응용 분야에 널리 알려지고 입증된 마커 유형입니다. 긴 문자열을 사용한 개별 라벨링에 다양한 길이의 태그를 사용할 수 있습니다. 프로젝트 마커 필드 덕분에 분리 및 설치가 간편합니다. 슬리브 사전 장착 및 태그 개장으로 용도가 넓습니다.

TM-I의 특별한 모양 덕분에 조립이 쉽고 견고한 배치가 가능합니다. 시판되는 다양한 슬리브와 호환됩니다.

MultiCard 형식 덕분에 SMark 레이저 프린터, PrintJet CONNECT, 플로터 또는 STI 펜으로 태그를 쉽게 편리하게 인쇄할 수 있습니다.

- 프로젝트 마커 필드 덕분에 분리 및 설치가 간편합니다.
- 교통 엔지니어링 응용 분야에 널리 알려지고 입증
- 슬리브 사전 장착 및 태그 개장으로 용도가 넓습니다.
- CLI T 슬리브와 연계하여 P-잉크 또는 STI 펜으로 라벨링하기에 적합하지 않음

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

유형	TM-I 12 MC NE WS	버전
주문 번호	1718411044	TM-I, 인서트 마커, 12 x 4 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4008190348977	
수량	320 ST	
유형	TM-I 18 MC NE WS	버전
주문 번호	1718431044	TM-I, 인서트 마커, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4008190349011	
수량	320 ST	