


## HDC MFGL 16B AD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### 제품 이미지



#### 단순함

혁신적인 슬라이딩 방식 프레임은 개폐를 위해 두 개의 잠금 위치가 설정되어 있습니다. 이로 인해 공구가 필요없이 간단하게 모듈 조립을 할 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

버전	프레임
주문 번호	<a href="#">2737010000</a>
유형	HDC MFGL 16B AD
GTIN (EAN)	4050118823066
수량	1 items

### 기술 데이터

#### 승인

ROHS 준수

#### 치수 및 중량

깊이	37.35 mm	깊이 (인치)	1.4705 inch
너비	84.5 mm	폭 (인치)	3.3268 inch
순중량	81.7 g		

#### 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a

#### PE 결선 데이터

조임 토크, 최대 PE 결선	1.3 Nm	조임 토크, 최소 PE 결선	1.2 Nm
-----------------	--------	-----------------	--------

#### 일반 데이터

설치 사이즈	6	플러그 주기	≥ 500
기본 재질	주조 아연	시리즈	ModuPlug
가이드 핀 버전	롱	슬롯 개수	4

#### 중요 참고 사항

제품 정보 가이드 핀이 있는 버전에서는 PE 결선을 더 이상 사용할 수 없습니다.

#### 분류

ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ETIM 10.0	EC002312	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		


HDC MFGL 16B AD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


www.weidmueller.com

도면

도면



도면



도면



장착 개구부

