데이터 시트

THM MT30X 15/9 SI



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

THM 라벨은 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 품질을 제공합니다. 다양한 재료와 사용자 친화적인 Windows 기반 인쇄 시스템으로 모든 마킹이 최적화됩니다.

- 여러 가지 색상의 고품질 폴리에스테르 라벨 또는 저렴한 종이 라벨 사용 가능
- 라벨은 프린터에서 자동으로 배치되어 각 라벨의 중앙에 완벽하게 인쇄됩니다.

일반 주문 데이터

버전	THM, 디바이스 마커, 9 x 15 mm, 은색		
주문 번호	<u>2740260000</u>		
유형	THM MT30X 15/9 SI		
GTIN (EAN)	4050118835731		
수량	10000 items		

카탈로그 상태 / 도면 1



THM MT30X 15/9 SI



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인				
ROHS	준수			
치수 및 중량				
		-1-1-1-1		
깊이	0.08 mm	<u>깊이 (인치)</u>	0.0031 inch	
높이	9 mm	높이 (인치)	0.3543 inch	
너비	15 mm	폭 (인치)	0.5906 inch	
순중량	0.03 g			
환경 제품 규정 준수	,			
	조스 레이 미조계			
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재 			
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음			
일반 데이터				
저수니다	이그리 저하네	ulti	구! 레 건수!	
접착물	아크릴 접착제	버전	자체 접착	
지도 오트 병의 취례	15 mm	UL 94 가연성 등급	V-0	
작동 온도 범위, 최대	150 °C	작동 온도 범위, 최소	-40 °C	
컬러 코드	은색	할로겐	아니요	
기본 재질	폴리에스테르	인쇄 문자	없는	
호환 가능 프린터				
디바이스 마커				
할로겐	아니요			
	1			
			·	
ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288	
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288	
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29	
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29	
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04	
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04	
ECLASS 15.0	27-28-11-04			

카탈로그 상태 / 도면 2