

## THM MT30X 15/9 SI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

THM 라벨은 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 품질을 제공합니다. 다양한 재료와 사용자 친화적인 Windows 기반 인쇄 시스템으로 모든 마킹이 최적화됩니다.

- 여러 가지 색상의 고품질 폴리에스테르 라벨 또는 저렴한 종이 라벨 사용 가능
- 라벨은 프린터에서 자동으로 배치되어 각 라벨의 중앙에 완벽하게 인쇄됩니다.

### 일반 주문 데이터

버전	THM, 디바이스 마커, 9 x 15 mm, 은색
주문 번호	<a href="#">2740260000</a>
유형	THM MT30X 15/9 SI
GTIN (EAN)	4050118835731
수량	10000 items

THM MT30X 15/9 SI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	0.08 mm	깊이 (인치)	0.0031 inch
높이	9 mm	높이 (인치)	0.3543 inch
너비	15 mm	폭 (인치)	0.5906 inch
순중량	0.03 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태: 준수, 예외 미존재  
 REACH SVHC: 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

접착물	아크릴 접착제	버전	자체 접착
너비	15 mm	UL 94 가연성 등급	V-0
작동 온도 범위, 최대	150 °C	작동 온도 범위, 최소	-40 °C
컬러 코드	은색	할로겐	아니요
기본 재질	폴리에스테르	인쇄 문자	없음
호환 가능 프린터			

디바이스 마커

할로겐: 아니요

분류

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		