

CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- 자동 탈피 및 압착
- 효율적이고 시간이 절감되는 프로세스
- 해당 단면적 범위에 맞게 간편하게 조정 가능
- 한 번의 작업 단계로 탈피와 압착
- 다른 제조업체의 슬리브 또는 점접의 처리는 기계 고장 및 결함을 초래할 수 있습니다!

일반 주문 데이터

버전	Automatic stripper and crimper, 6mm ² , 10mm ²
주문 번호	2740900000
유형	CA 100 DUO
GTIN (EAN)	4050118835700
수량	1 items

CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

기술 데이터

www.weidmueller.com

승인

승인



RoHS

준수

치수 및 중량

깊이	550 mm	깊이 (인치)	21.6535 inch
높이	440 mm	높이 (인치)	17.3228 inch
너비	415 mm	폭 (인치)	16.3386 inch
순중량	40000 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

PW65 유지 보수 - 자동 탈피/압착

탈피 범위	6 - 10 mm ² (4 mm ² 옵션) / AWG 10-8 (AWG 12 옵션)	드라이브	전자유압식
펄스 시간	약 3 s	압착	시다리풀
와이어 종단 패를 단면적, 최대	10 mm ²	와이어 종단 패를 단면적, 최소	6 mm ²
압착 범위, 최대	10 mm ²	압착 범위, 최소	6 mm ²
압착 길이	8 - 18 mm	소모품	플라스틱 컬러 채용
압축 공기 결선	5 - 5.5 bar	전기 결선	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA

분류

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

폴리에틸렌 백 루즈 포장



- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	H4.0/18D GR	버전
주문 번호	9019190000	와이어 종단 페를, 표준, 12 mm, 10 mm, 회색
GTIN (EAN)	4008190141349	
수량	500 ST	
유형	H4.0/20D GR	버전
주문 번호	9019200000	와이어 종단 페를, 표준, 14 mm, 12 mm, 회색
GTIN (EAN)	4008190126575	
수량	500 ST	
유형	H4.0/26D GR	버전
주문 번호	9019210000	와이어 종단 페를, 표준, 20 mm, 18 mm, 회색
GTIN (EAN)	4008190002336	
수량	100 ST	

컨더터 공칭 단면적 6.0mm²

- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드뮬러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

일반 주문 데이터


유형	H6.0/20 SW	버전
주문 번호	0533500000	와이어 종단 페를, 표준, 14 mm, 12 mm, 검정
GTIN (EAN)	4008190183905	
수량	100 ST	
유형	H6.0/26 SW	버전
주문 번호	0565700000	와이어 종단 페를, 표준, 20 mm, 18 mm, 검정
GTIN (EAN)	4008190026837	
수량	100 ST	

CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


액세서리

컨덕터 공칭 단면적 10mm²

- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드뮬러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	H10.0/22 EB	버전
주문 번호	0534200000	와이어 종단 페를, 표준, 15 mm, 12 mm, 아이보리
GTIN (EAN)	4008190033460	
수량	100 ST	
유형	H10.0/28 EB	버전
주문 번호	0565800000	와이어 종단 페를, 표준, 21 mm, 18 mm, 아이보리
GTIN (EAN)	4008190138646	
수량	100 ST	

컨덕터 공칭 단면적 6.0mm²

- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드뮬러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

일반 주문 데이터


유형	H6.0/20D GE	버전
주문 번호	9019220000	와이어 종단 페를, 표준, 14 mm, 12 mm, 노란색
GTIN (EAN)	4008190151607	
수량	100 ST	
유형	H6.0/26D GE	버전
주문 번호	9019230000	와이어 종단 페를, 표준, 20 mm, 18 mm, 노란색
GTIN (EAN)	4008190072117	
수량	100 ST	

CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

컨덕터 공칭 단면적 10mm²

- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드뮬러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	H10.0/22D R	버전
주문 번호	9019240000	와이어 종단 페를, 표준, 15 mm, 12 mm, 빨간색
GTIN (EAN)	4008190075385	
수량	100 ST	
유형	H10.0/28D R	버전
주문 번호	9019250000	와이어 종단 페를, 표준, 21 mm, 18 mm, 빨간색
GTIN (EAN)	4008190041410	
수량	100 ST	

폴리에틸렌 백 루즈 포장



- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

일반 주문 데이터


유형	H4.0/18T OR	버전
주문 번호	9021100000	와이어 종단 페를, 표준, 12 mm, 10 mm, 주황색
GTIN (EAN)	4008190061708	
수량	500 ST	
유형	H4.0/20T OR	버전
주문 번호	9021110000	와이어 종단 페를, 표준, 14 mm, 12 mm, 주황색
GTIN (EAN)	4008190035754	
수량	500 ST	
유형	H4.0/26T OR	버전
주문 번호	9021120000	와이어 종단 페를, 표준, 20 mm, 18 mm, 주황색
GTIN (EAN)	4008190092825	
수량	100 ST	

CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

액세서리


www.weidmueller.com

컨덕터 공칭 단면적 6.0mm²

- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드뮬러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	H6.0/20T GN	버전
주문 번호	9021130000	와이어 종단 페를, 표준, 14 mm, 12 mm, 녹색
GTIN (EAN)	4008190111731	
수량	100 ST	
유형	H6.0/26T GN	버전
주문 번호	9021140000	와이어 종단 페를, 표준, 20 mm, 18 mm, 녹색
GTIN (EAN)	4008190022501	
수량	100 ST	

컨덕터 공칭 단면적 10mm²

- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드뮬러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	H10.0/22T BR	버전
주문 번호	9021150000	와이어 종단 페를, 표준, 15 mm, 12 mm, 갈색
GTIN (EAN)	4008190086886	
수량	100 ST	
유형	H10.0/28T BR	버전
주문 번호	9021160000	와이어 종단 페를, 표준, 21 mm, 18 mm, 갈색
GTIN (EAN)	4008190041915	
수량	100 ST	

CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

액세서리 / 교체 부품



- 자동 탈피 및 압착
- 효율적이고 시간이 절감되는 프로세스
- 해당 단면적 범위에 맞게 간편하게 조정 가능
- 한 번의 작업 단계로 탈피와 압착
- 다른 제조업체의 슬리브 또는 접점의 처리는 기계 고장 및 결함을 초래할 수 있습니다!

일반 주문 데이터

유형	URS CA 100 DUO 4-6MM ²	버전
주문 번호	2769020000	
GTIN (EAN)	4064675026303	
수량	1 ST	
유형	URS CA 100 DUO 4-10MM ²	버전
주문 번호	2769030000	
GTIN (EAN)	4064675026310	
수량	1 ST	
유형	AIMESA VRM 3,49	버전
주문 번호	2007380000	액세서리, 블레이드 세트
GTIN (EAN)	4050118392753	
수량	1 ST	

자동마신



- 자동 탈피 및 압착
- 효율적이고 시간이 절감되는 프로세스
- 해당 단면적 범위에 맞게 간편하게 조정 가능
- 한 번의 작업 단계로 탈피와 압착
- 다른 제조업체의 슬리브 또는 접점의 처리는 기계 고장 및 결함을 초래할 수 있습니다!

일반 주문 데이터

유형	CA 100 DUO S	버전
주문 번호	2912430000	자동마신, 자동 탈피압착 공구
GTIN (EAN)	4099986536005	
수량	1 ST	