

CABTITE EP A 24/14 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



Cabtite - 케이블 인입 플레이트

플러그 없이 좁은 공간에 설치된 제어반, 인클로저 또는 기계류에 케이블 및 와이어를 공간 절약적 방식으로 손쉽게 삽입할 수 있습니다.

Cabtite 케이블 인입 플레이트를 이용하면 보호용 호스, 공압/수압 호스 또는 광섬유 케이블 등을 혹독한 환경에서도 손쉽게 삽입해 공간 절약적 방식으로 신속하고 간편하게 케이블 설치를 완료할 수 있습니다. 설치는 직사각형 벽 컷아웃 하나를 통해 이루어지기 때문에 설치 시간을 최대 40%까지 단축할 수 있습니다(일반 케이블 글랜드 대비).

케이블 인입 플레이트의 무공구 IP54 스냅 버전은 DIN EN 60529에 따른 테스트를 거쳤으며 UL94 V-0 인증 TPE 소재로 만들어 -40°C부터 +90°C까지 온도 범위에 적합합니다.

Cabtite 케이블 인입 플레이트는 기존 케이블 글랜드의 경제적인 대안입니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|--|
| 버전 | 케이블 인입 플레이트, Cabtite (케이블 인입 시스템), TPE, 회색, 높이: 44 mm, 너비: 142 mm, 깊이: 12 mm, -40 °C...90 °C, IP54 |
| 주문 번호 | 2743550000 |
| 유형 | CABTITE EP A 24/14 GY |
| GTIN (EAN) | 4064675 12097 1 |
| 수량 | 10 items |

CABTITE EP A 24/14 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



| | |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS | 준수 |
| UL File Number Search | UL 웹사이트 |
| 인증 번호(cURus) | E223801 |

치수 및 중량

| | | | |
|----------|--------|----------|-------------|
| 깊이 | 12 mm | 깊이 (인치) | 0.4724 inch |
| 높이 | 44 mm | 높이 (인치) | 1.7323 inch |
| 너비 | 142 mm | 폭 (인치) | 5.5905 inch |
| 벽 두께, 최소 | 1.5 mm | 벽 두께, 최대 | 2.5 mm |
| 순중량 | 45.3 g | | |

온도

| | |
|-------|----------------|
| 작동 온도 | -40 °C...90 °C |
|-------|----------------|

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

일반 정보

| | | | |
|------------|-----------------|--------------|-----|
| 실리콘 | 아니요 | UL 94 가연성 등급 | V-0 |
| 보호 등급 | IP54 | 기본 재질 | TPE |
| 보호 등급 (UL) | Type 1, Type 12 | | |

연결형 케이블 개수

| | | |
|------------------------------|------------|---------|
| 장착 유형 | 스냅온 | |
| Number of connectable cables | 14 | |
| 케이블 인입 | 번호 | 14 |
| | 케이블 직경, 최소 | 1 mm |
| | 케이블 직경, 최대 | 12.1 mm |
| | 케이블 유형 | 라운드 케이블 |

분류


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002624 | ETIM 9.0 | EC002624 |
| ETIM 10.0 | EC002624 | ECLASS 14.0 | 27-18-28-15 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-15 | | |

CABTITE EP A 24/14 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com



CABTITE EP A 24/14 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

액세서리

www.weidmueller.com

고내구성 커넥터용 직사각형 분할 스탬프



바이드물러의 펀칭공구는 전기 캐비닛에 컷아웃을 만들 때 사용할 수 있는 최적의 솔루션입니다!

- PG 케이블 글랜드
 - M 케이블 글랜드
 - 특수 케이블 글랜드
- 스테인리스 스틸에는 적합하지 않습니다!

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|-------------|--|
| 유형 | KOK-112X36 | 버전 | |
| 주문 번호 | 9204870000 | Sheet holes | |
| GTIN (EAN) | 4032248693801 | | |
| 수량 | 1 ST | | |