


HDC MHP 200 MAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



연질

개별 솔루션을 위한 4개의 모듈 사이즈로 공간을 상당히 절감해줍니다. 더욱 작아진 피치 역시 최적화된 디자인을 잘 말해줍니다.

일반 주문 데이터

버전	전원 모듈, 1000 V, 200 A, 극 수: 1, 축 스크류 결선, 수형, 필요한 플러그인 슬롯 개수: 2
주문 번호	2748240000
유형	HDC MHP 200 MAS
GTIN (EAN)	4050118891058
수량	2 items

HDC MHP 200 MAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(UR)	E92202
인증 번호(cURus)	E310075

치수 및 중량

길이	34.2 mm	길이 (인치)	1.3465 inch
높이	60 mm	높이 (인치)	2.3622 inch
너비	34.2 mm	폭 (인치)	1.3465 inch
순중량	61.4 g		

온도

한계 온도 -40 °C ... 125 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	fa505316-3e43-4ad0-930c-360dfdbe182a

PE 결선 데이터

결선 유형 PE	모듈 프레임을 통한 스크류 결선
----------	-------------------

버전

결선 유형	축 스크류 결선	전선 굵기, 최대	70 mm ²
전선 굵기, 최소	25 mm ²		

일반 데이터

극 수	1	
UL 94 가연성 등급	V-0	
플러그 주기	≥ 500	
유형	수형	
서지 전압 범주	III	
오염 심각도	3	
기본 재질	폴리카보네이트	
시리즈	ModuPlug	
정격 전압(DIN EN 61984)	1000 V	
UL/CSA에 따른 정격 전압	600 V	
정격 임펄스 전압(DIN EN 61984)	8 kV	
정격 전압(DIN EN 61984)	200 A	
정격 전류(cUR)	와이어 연결 단면적 AWG	AWG 2
	정격 전류	116 A
	와이어 연결 단면적 AWG	AWG 4
	정격 전류	116 A

HDC MHP 200 MAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

필요한 플러그인 슬롯 개수 2

전원 접점


수용 전선 범위, 전원 접점, 최대	70 mm ²		
수용 전선 범위, 전원 접점, 최소	25 mm ²		
조임 토크, 케이블 직경에 따른 최댓값	컨덕터 굵기, 최소	25 mm ²	
	컨덕터 단면적, 최대	35 mm ²	
	조임 토크, 최대	8 Nm	
	컨덕터 단면적, 최대	50 mm ²	
	조임 토크, 최대	9 Nm	
	컨덕터 단면적, 최대	70 mm ²	
케이블 직경에 따른 스트리핑 길이	조임 토크, 최대	10 Nm	
	케이블 직경, 최대	12 mm	
	탈피 길이	15.00 mm	
	케이블 직경, 최대	16 mm	
	탈피 길이	19.00 mm	

분류


ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

도면

도면



감소 곡선




HDC MHP 200 MAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

액세서리

www.weidmueller.com

표준



단순함
 혁신적인 슬라이딩 방식 프레임은 개폐를 위해 두 개의
 잠금 위치가 설정되어 있습니다. 이로 인해 공구가
 필요없이 간단하게 모듈 조립을 할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC MF 6B AB	버전
주문 번호	1428920000	프레임
GTIN (EAN)	4050118233414	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 6B BA	버전
주문 번호	1428940000	프레임
GTIN (EAN)	4050118233353	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 10B AC	버전
주문 번호	1428960000	프레임
GTIN (EAN)	4050118233223	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 10B CA	버전
주문 번호	1428980000	프레임
GTIN (EAN)	4050118233278	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 16B AD	버전
주문 번호	1429010000	프레임
GTIN (EAN)	4050118233315	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 16B DA	버전
주문 번호	1429030000	프레임
GTIN (EAN)	4050118233407	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 24B AF	버전
주문 번호	1429050000	프레임
GTIN (EAN)	4050118233285	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 24B FA	버전
주문 번호	1429070000	프레임
GTIN (EAN)	4050118233520	
수량	1 ST	


HDC MHP 200 MAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

긴 안내 핀 포함




단순함
 혁신적인 슬라이딩 방식 프레임은 개폐를 위해 두 개의 잠금 위치가 설정되어 있습니다. 이로 인해 공구가 필요없이 간단하게 모듈 조립을 할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC MFGL 10B AC	버전
주문 번호	2736990000	프레임
GTIN (EAN)	4050118823042	
수량	1 ST	
유형	HDC MFGL 6B AB	버전
주문 번호	2736970000	프레임
GTIN (EAN)	4050118823035	
수량	1 ST	
유형	HDC MFGL 24B FA	버전
주문 번호	2737040000	프레임
GTIN (EAN)	4050118823097	
수량	1 ST	

짧은 안내 핀 포함



단순함
 혁신적인 슬라이딩 방식 프레임은 개폐를 위해 두 개의 잠금 위치가 설정되어 있습니다. 이로 인해 공구가 필요없이 간단하게 모듈 조립을 할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC MFGS 16B DA	버전
주문 번호	2736940000	프레임
GTIN (EAN)	4050118823004	
수량	1 ST	
유형	HDC MFGS 24B AF	버전
주문 번호	2736950000	프레임
GTIN (EAN)	4050118823011	
수량	1 ST	

HDC MHP 200 MAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

긴 안내 핀 포함




단순함
 혁신적인 슬라이딩 방식 프레임은 개폐를 위해 두 개의 잠금 위치가 설정되어 있습니다. 이로 인해 공구가 필요없이 간단하게 모듈 조립을 할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC MFGL 16B DA	버전	
주문 번호	2737020000	프레임	
GTIN (EAN)	4050118823073		
수량	1 ST		

짧은 안내 핀 포함




단순함
 혁신적인 슬라이딩 방식 프레임은 개폐를 위해 두 개의 잠금 위치가 설정되어 있습니다. 이로 인해 공구가 필요없이 간단하게 모듈 조립을 할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC MFGL 16B DA	버전	
주문 번호	2736930000	프레임	
GTIN (EAN)	4050118822298		
수량	1 ST		

긴 안내 핀 포함



단순함
 혁신적인 슬라이딩 방식 프레임은 개폐를 위해 두 개의 잠금 위치가 설정되어 있습니다. 이로 인해 공구가 필요없이 간단하게 모듈 조립을 할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC MFGL 16B AD	버전	
주문 번호	2737010000	프레임	
GTIN (EAN)	4050118823066		
수량	1 ST		


HDC MHP 200 MAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

짧은 안내 핀 포함




단순함
 혁신적인 슬라이딩 방식 프레임은 개폐를 위해 두 개의 잠금 위치가 설정되어 있습니다. 이로 인해 공구가 필요없이 간단하게 모듈 조립을 할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC MFGS 6B AB	버전
주문 번호	2736890000	프레임
GTIN (EAN)	4050118822250	
수량	1 ST	
유형	HDC MFGS 24B FA	버전
주문 번호	2736960000	프레임
GTIN (EAN)	4050118823028	
수량	1 ST	
유형	HDC MFGS 10B AC	버전
주문 번호	2736910000	프레임
GTIN (EAN)	4050118822274	
수량	1 ST	

긴 안내 핀 포함



단순함
 혁신적인 슬라이딩 방식 프레임은 개폐를 위해 두 개의 잠금 위치가 설정되어 있습니다. 이로 인해 공구가 필요없이 간단하게 모듈 조립을 할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC MFGL 24B AF	버전
주문 번호	2737030000	프레임
GTIN (EAN)	4050118823080	
수량	1 ST	
유형	HDC MFGL 10B CA	버전
주문 번호	2737000000	프레임
GTIN (EAN)	4050118823059	
수량	1 ST	


HDC MHP 200 MAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

짧은 안내 핀 포함




단순함
 혁신적인 슬라이딩 방식 프레임은 개폐를 위해 두 개의 잠금 위치가 설정되어 있습니다. 이로 인해 공구가 필요없이 간단하게 모듈 조립을 할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC MFGS 6B BA	버전
주문 번호	2736900000	프레임
GTIN (EAN)	4050118822267	
수량	1 ST	
유형	HDC MFGS 10B CA	버전
주문 번호	2736920000	프레임
GTIN (EAN)	4050118822281	
수량	1 ST	

긴 안내 핀 포함



단순함
 혁신적인 슬라이딩 방식 프레임은 개폐를 위해 두 개의 잠금 위치가 설정되어 있습니다. 이로 인해 공구가 필요없이 간단하게 모듈 조립을 할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC MFGL 6B BA	버전
주문 번호	2736980000	프레임
GTIN (EAN)	4050118822908	
수량	1 ST	

HDC MHP 200 MAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

대응물

전기 모듈



연질 개별 솔루션을 위한 4개의 모듈 사이즈로 공간을 상당히 절감해줍니다. 더욱 작아진 피치 역시 최적화된 디자인을 잘 말해줍니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC MHP 200 FAS	버전	
주문 번호	2748250000	전원 모듈, 1000 V, 200 A, 극 수: 1, 축 스크류 결선, 암형(Female),	
GTIN (EAN)	4050118891133	필요한 플러그인 슬롯 개수: 2	
수량	2 ST		