




연질

개별 솔루션을 위한 4개의 모듈 사이즈로 공간을 상당히 절감해줍니다. 더욱 작아진 피치 역시 최적화된 디자인을 잘 말해줍니다.

일반 주문 데이터

버전	전원 모듈, 1000 V, 200 A, 극 수: 1, 축 스크류 결선, 암형(Female), 필요한 플러그인 슬롯 개수: 2
주문 번호	2748270000
유형	HDC MHP 200 PE FAS
GTIN (EAN)	4050118891041
수량	2 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(UR)	E92202
인증 번호(cURus)	E310075

치수 및 중량

길이	34.2 mm	길이 (인치)	1.3465 inch
높이	60 mm	높이 (인치)	2.3622 inch
너비	34.2 mm	폭 (인치)	1.3465 inch
순중량	13.8 g		

온도

한계 온도	-40 °C ... 125 °C
-------	-------------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6a, 6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	fa505316-3e43-4ad0-930c-360dfdbe182a

버전

결선 유형	축 스크류 결선	전선 굵기, 최대	70 mm²
전선 굵기, 최소	6 mm²		

일반 데이터

극 수	1	UL 94 가연성 등급	V-0
플러그 주기	≥ 500	유형	암형(Female)
오염 심각도	3	기본 재질	폴리카보네이트
정격 전압(DIN EN 61984)	1000 V	정격 임펄스 전압(DIN EN 61984)	8 kV
정격 전압(DIN EN 61984)	200 A	필요한 플러그인 슬롯 개수	2

전원 접점

수용 전선 범위, 전원 접점, 최대	70 mm²	
수용 전선 범위, 전원 접점, 최소	6 mm²	
조임 토크, 케이블 직경에 따른 최댓값	컨덕터 굵기, 최소	25 mm²
	컨덕터 단면적, 최대	70 mm²
	조임 토크, 최대	8 Nm
	컨덕터 단면적, 최대	50 mm²
	조임 토크, 최대	9 Nm
	컨덕터 단면적, 최대	70 mm²
	조임 토크, 최대	10 Nm
케이블 직경에 따른 스트리핑 길이	케이블 직경, 최대	12 mm
	탈피 길이	15.00 mm
	케이블 직경, 최대	16 mm

기술 데이터

| 탈피 길이 19.00 mm

분류


ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

HDC MHP 200 PE FAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면




HDC MHP 200 PE FAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

액세서리

www.weidmueller.com

표준



일반 주문 데이터

유형	HDC MF 6B AB	버전
주문 번호	1428920000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233414	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 6B BA	버전
주문 번호	1428940000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233353	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 10B AC	버전
주문 번호	1428960000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233223	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 10B CA	버전
주문 번호	1428980000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233278	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 16B AD	버전
주문 번호	1429010000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233315	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 16B DA	버전
주문 번호	1429030000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233407	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 24B AF	버전
주문 번호	1429050000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233285	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 24B FA	버전
주문 번호	1429070000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233520	
수량	1 ST	


HDC MHP 200 PE FAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리


긴 안내 핀 포함



일반 주문 데이터

유형	HDC MFGL 10B AC	버전	
주문 번호	2736990000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823042		
수량	1 ST		
유형	HDC MFGL 6B AB	버전	
주문 번호	2736970000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823035		
수량	1 ST		
유형	HDC MFGL 24B FA	버전	
주문 번호	2737040000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823097		
수량	1 ST		

짧은 안내 핀 포함



일반 주문 데이터

유형	HDC MFGL 16B DA	버전	
주문 번호	2736940000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823004		
수량	1 ST		
유형	HDC MFGL 24B AF	버전	
주문 번호	2736950000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823011		
수량	1 ST		


HDC MHP 200 PE FAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리


긴 안내 핀 포함



일반 주문 데이터

유형	HDC MFGL 16B DA	버전	
주문 번호	2737020000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823073		
수량	1 ST		


짧은 안내 핀 포함



일반 주문 데이터

유형	HDC MFGL 16B DA	버전	
주문 번호	2736930000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822298		
수량	1 ST		

긴 안내 핀 포함



일반 주문 데이터

유형	HDC MFGL 16B AD	버전	
주문 번호	2737010000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823066		
수량	1 ST		


HDC MHP 200 PE FAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리


짧은 안내 핀 포함



일반 주문 데이터

유형	HDC MFGS 6B AB	버전
주문 번호	2736890000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822250	
수량	1 ST	
유형	HDC MFGS 24B FA	버전
주문 번호	2736960000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823028	
수량	1 ST	
유형	HDC MFGS 10B AC	버전
주문 번호	2736910000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822274	
수량	1 ST	

긴 안내 핀 포함




일반 주문 데이터

유형	HDC MFGL 24B AF	버전
주문 번호	2737030000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823080	
수량	1 ST	
유형	HDC MFGL 10B CA	버전
주문 번호	2737000000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823059	
수량	1 ST	

액세서리


짧은 안내 핀 포함



일반 주문 데이터

유형	HDC MFGS 6B BA	버전	
주문 번호	2736900000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822267		
수량	1 ST		
유형	HDC MFGS 10B CA	버전	
주문 번호	2736920000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822281		
수량	1 ST		

긴 안내 핀 포함



일반 주문 데이터

유형	HDC MFGL 6B BA	버전	
주문 번호	2736980000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822908		
수량	1 ST		

대응물

전기 모듈



연질
개별 솔루션을 위한 4개의 모듈 사이즈로 공간을 상당히
절감해줍니다. 더욱 작아진 피치 역시 최적화된 디자인을
잘 말해줍니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC MHP 200 PE MAS	버전
주문 번호	2748260000	전원 모듈, 1000 V, 200 A, 극 수: 1, 축 스크류 결선, 수형, 필요한 플러그인 슬롯 개수: 2
GTIN (EAN)	4050118890891	
수량	2 ST	