


## HDC MCOAX 4 FC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### 연질

개별 솔루션을 위한 4개의 모듈 사이즈로 공간을 상당히 절감해줍니다. 더욱 작아진 피치 역시 최적화된 디자인을 잘 말해줍니다.

### 일반 주문 데이터

버전	모듈, 48 V, 1.5 A, 극 수: 4, 크림프 결선, 암형 (Female), 필요한 플러그인 슬롯 개수: 1
주문 번호	<a href="#">2748550000</a>
유형	HDC MCOAX 4 FC
GTIN (EAN)	4050118890747
수량	5 items

HDC MCOAX 4 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(UR)	E92202

치수 및 중량

깊이	34 mm	깊이 (인치)	1.3386 inch
높이	31.5 mm	높이 (인치)	1.2402 inch
너비	34.2 mm	폭 (인치)	1.3465 inch
순중량	6.34 g		

온도

한계 온도	-40 °C ... 125 °C
-------	-------------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

PE 결선 데이터

결선 유형 PE	모듈 프레임을 통한 스크류 결선
----------	-------------------

버전

결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 14	탈피 길이, 정격 결선	2.5 mm
결선 유형	크림프 결선	결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 26
전선 굵기, 최대	2.5 mm <sup>2</sup>	전선 굵기, 최소	0.14 mm <sup>2</sup>

일반 데이터

극 수	4	UL 94 가연성 등급	V-0
절연 저항	≥10 GΩ	플러그 주기	≥ 500
유형	암형(Female)	서지 전압 범주	III
오염 심각도	3	기본 재질	폴리카보네이트
시리즈	ModuPlug	정격 전압(DIN EN 61984)	48 V
정격 임펄스 전압(DIN EN 61984)	0.8 kV	정격 전압(DIN EN 61984)	1.5 A
필요한 플러그인 슬롯 개수	1		

분류



ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

HDC MCOAX 4 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

도면



## HDC MCOAX 4 FC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

### COAX 크림프 접점



크림프는 확실하고 안정적인 와이어 및 접점 간 전기적/기계적 결선을 제공합니다. 최적의 크림프 결선은 기밀(gas-tight)하고 부식에 강합니다.

### 일반 주문 데이터

유형	HDC C COAX 50 F	버전
주문 번호	<a href="#">2748660000</a>	암형(Female), 골드, 0.14 - 0 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118890679	
수량	10 ST	
유형	HDC C COAX 75 F	버전
주문 번호	<a href="#">2748680000</a>	암형(Female), 골드
GTIN (EAN)	4050118890655	
수량	10 ST	

### 표준



단순함  
 혁신적인 슬라이딩 방식 프레임은 개폐를 위해 두 개의 잠금 위치가 설정되어 있습니다. 이로 인해 공구가 필요없이 간단하게 모듈 조립을 할 수 있습니다.

### 일반 주문 데이터

유형	HDC MF 6B AB	버전
주문 번호	<a href="#">1428920000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233414	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 6B BA	버전
주문 번호	<a href="#">1428940000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233353	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 10B AC	버전
주문 번호	<a href="#">1428960000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233223	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 10B CA	버전
주문 번호	<a href="#">1428980000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233278	
수량	1 ST	

## HDC MCOAX 4 FC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### 액세서리

유형	HDC MF 16B AD	버전
주문 번호	<a href="#">1429010000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233315	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 16B DA	버전
주문 번호	<a href="#">1429030000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233407	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 24B AF	버전
주문 번호	<a href="#">1429050000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233285	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 24B FA	버전
주문 번호	<a href="#">1429070000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233520	
수량	1 ST	

## 대응물

### 전기 모듈



연질 개별 솔루션을 위한 4개의 모듈 사이즈로 공간을 상당히 절감해줍니다. 더욱 작아진 피치 역시 최적화된 디자인을 잘 말해줍니다.

### 일반 주문 데이터

유형	HDC MCOAX 4 MC	버전	
주문 번호	<a href="#">2748540000</a>	모듈, 48 V, 1.5 A, 극 수: 4, 크림프 결선, 수형, 필요한 플러그인 슬롯	
GTIN (EAN)	4050118890754	개수: 1	
수량	5 ST		