

HDC MBUS HE 1 M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**연질**

개별 솔루션을 위한 4개의 모듈 사이즈로 공간을 상당히 절감해줍니다. 더욱 작아진 피치 역시 최적화된 디자인을 잘 말해줍니다.

일반 주문 데이터

버전	데이터 사용, 50 V, 16 A, 극 수: 1, 크립프 결선, 수형, 필요한 플러그인 슬롯 개수: 0
주문 번호	2748610000
유형	HDC MBUS HE 1 M
GTIN (EAN)	4050118890822
수량	1 items

HDC MBUS HE 1 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터**승인**

승인



RoHS

준수

치수 및 중량

깊이	46.2 mm	깊이 (인치)	1.8189 inch
높이	16.5 mm	높이 (인치)	0.6496 inch
너비	18 mm	폭 (인치)	0.7087 inch
순중량	22.22 g		

온도

한계 온도 -40 °C ... 125 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

버전

결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 12	탈피 길이, 정격 결선	8 mm
결선 유형	크림프 결선	결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 20
전선 굽기, 최대	4 mm ²	전선 굽기, 최소	0.5 mm ²

일반 데이터

극 수	1	UL 94 가연성 등급	V-0
플러그 주기	≥ 500	유형	수형
서지 전압 범주	III	오염 심각도	3
기본 재질	폴리카보네이트	시리즈	ModuPlug
정격 전압(DIN EN 61984)	50 V	정격 임펄스 전압(DIN EN 61984)	0.8 kV
정격 전압(DIN EN 61984)	16 A	필요한 플러그인 슬롯 개수	0

분류

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		

HDC MBUS HE 1 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

액세서리

www.weidmueller.com

전기 모듈



연질

개별 솔루션을 위한 4개의 모듈 사이즈로 공간을 상당히 절감해줍니다. 더욱 작아진 피치 역시 최적화된 디자인을 잘 말해줍니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC MEMC 2 MC	버전
주문 번호	2748560000	데이터 모듈, 50 V, 10 A, 극 수: 2, 크림프 결선, 수형, 필요한 플러그인
GTIN (EAN)	4050118890730	슬롯 개수: 2
수량	2 ST	

실드 플레이트 MEMC




RockStar® 사각커넥터에는 코딩 시스템, 차폐 클램프, 커버 플레이트 및 교체 실과 같이 효율적이고 기능적이며 안전한 시스템 배선을 위한 적절한 액세서리가 포함됩니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC MEMC ADP	버전
주문 번호	2748740000	Shield bus
GTIN (EAN)	4050118890624	
수량	1 ST	

크림프 접점 HE



크림프는 확실하고 안정적인 와이어 및 접점 간 전기적/기계적 결선을 제공합니다. 최적의 크림프 결선은 기밀(gas-tight)하고 부식에 강합니다.



일반 주문 데이터

유형	HDC-C-HE-SMO.5AG	버전
주문 번호	1200500000	사각 커넥터, 크림프 접점, HE, HEE, HQ, MixMate, 수형, 전선 굽기,
GTIN (EAN)	4008190159627	최대: 0.5, 회전됨, 구리 합금
수량	100 ST	

HDC MBUS HE 1 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	HDC-C-HE-SM0.5AU	버전
주문 번호	1651420000	사각 커넥터, 크림프 접점, HE, HEE, HQ, MixMate, 수형, 전선 굽기,
GTIN (EAN)	4008190400095	최대: 0.5, 회전됨, 구리 합금
수량	100 ST	
유형	HDC-C-HE-SM0.75-1.00AG	버전
주문 번호	1200600000	사각 커넥터, 크림프 접점, HE, HEE, HQ, MixMate, 수형, 전선 굽기,
GTIN (EAN)	4008190171308	최대: 1, 회전됨, 구리 합금
수량	100 ST	
유형	HDC-C-HE-SM0.75-1.00AU	버전
주문 번호	1651430000	사각 커넥터, 크림프 접점, HE, HEE, HQ, MixMate, 수형, 전선 굽기,
GTIN (EAN)	4008190400101	최대: 1, 회전됨, 구리 합금
수량	100 ST	
유형	HDC-C-HE-SM1.5AG	버전
주문 번호	1200700000	사각 커넥터, 크림프 접점, HE, HEE, HQ, MixMate, 수형, 전선 굽기,
GTIN (EAN)	4008190074920	최대: 1.5, 회전됨, 구리 합금
수량	100 ST	
유형	HDC-C-HE-SM1.5AU	버전
주문 번호	1651440000	사각 커넥터, 크림프 접점, HE, HEE, HQ, MixMate, 수형, 전선 굽기,
GTIN (EAN)	4008190400118	최대: 1.5, 회전됨, 구리 합금
수량	100 ST	
유형	HDC-C-HE-SM2.5AG	버전
주문 번호	1200800000	사각 커넥터, 크림프 접점, HE, HEE, HQ, MixMate, 수형, 전선 굽기,
GTIN (EAN)	4008190131913	최대: 2.5, 회전됨, 구리 합금
수량	100 ST	
유형	HDC-C-HE-SM2.5AU	버전
주문 번호	1651450000	사각 커넥터, 크림프 접점, HE, HEE, HQ, MixMate, 수형, 전선 굽기,
GTIN (EAN)	4008190400125	최대: 2.5, 회전됨, 구리 합금
수량	100 ST	
유형	HDC-C-HE-SM4.0AG	버전
주문 번호	1200900000	사각 커넥터, 크림프 접점, HE, HEE, HQ, MixMate, 수형, 전선 굽기,
GTIN (EAN)	4008190115906	최대: 4, 회전됨, 구리 합금
수량	100 ST	
유형	HDC-C-HE-SM4.0AU	버전
주문 번호	1651460000	사각 커넥터, 크림프 접점, HE, HEE, HQ, MixMate, 수형, 전선 굽기,
GTIN (EAN)	4008190400132	최대: 4, 회전됨, 구리 합금
수량	100 ST	
유형	HDC-C-HE-SM4.65AU	버전
주문 번호	1116540000	사각 커넥터, 크림프 접점, HE, HEE, HQ, MixMate, 수형, 전선 굽기,
GTIN (EAN)	4032248897261	최대: 4.65, 회전됨, 구리 합금
수량	100 ST	

HDC MBUS HE 1 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

대응물**전기 모듈****연질**

개별 솔루션을 위한 4개의 모듈 사이즈로 공간을 상당히 절감해줍니다. 더욱 작아진 피치 역시 최적화된 디자인을 잘 말해줍니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC MBUS HE 1 F	버전
주문 번호	2748600000	데이터 사용, 50 V, 16 A, 극 수: 1, 크림프 결선, 암형(Female), 필요한
GTIN (EAN)	4050118890563	플러그인 슬롯 개수: 0
수량	1 ST	