

**HDC C COAX 50 F****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

크립프는 확실하고 안정적인 와이어 및 접점 간 전기적/기계적 결선을 제공합니다. 최적의 크립프 결선은 기밀(gas-tight)하고 부식에 강합니다.

**일반 주문 데이터**

버전	암형(Female), 골드, 0.14 - 0 mm <sup>2</sup>
주문 번호	<a href="#">2748660000</a>
유형	HDC C COAX 50 F
GTIN (EAN)	4050118890679
수량	10 items

**HDC C COAX 50 F**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**기술 데이터****승인**

승인



RoHS

준수

**치수 및 중량**

순중량

2.15 g

**온도**

한계 온도

-55 °C ... 135 °C

**환경 제품 규정 준수**

RoHS 준수 상태

준수, 예외 존재

RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

**일반 데이터**

접점 직경, 수형 Ø	4.8 mm
결선 유형	용접 결선
컬러 코드	골드
전선 굽기, 최소	0.14 mm <sup>2</sup>
플러그 주기	≥ 500
기본 재질	구리 합금
생산 방법	회전됨

탈피 길이, 정격 결선	2.5 mm
버전 인서트	COAX
전선 굽기, 최대	0 mm <sup>2</sup>
표면 마감	골드
유형	암형(Female)
시리즈	ModuPlug
결선된 와이어의 단면적	0.14 - 0 mm <sup>2</sup>

**분류**

ETIM 8.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796
ECLASS 15.0	27-44-02-04

ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 14.0	27-44-02-04

**HDC C COAX 50 F**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**액세서리****CTX / HTG / HTX****동축 커넥터용 압착공구**

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능

**일반 주문 데이터**

유형	HTG 174
주문 번호	<a href="#">9012410000</a>
GTIN (EAN)	4008190009434
수량	1 ST

버전  
압착 공구, 접점용 압착 공구, 육각형 압착

**전기 모듈****연결**

개별 솔루션을 위한 4개의 모듈 사이즈로 공간을 상당히 절감해줍니다. 더욱 작아진 피치 역시 최적화된 디자인을 잘 말해줍니다.

**일반 주문 데이터**

유형	HDC MCOAX 4 FC	버전
주문 번호	<a href="#">2748550000</a>	모듈, 48 V, 1.5 A, 극 수: 4, 크림프 결선, 암형(Female), 필요한 플러그인
GTIN (EAN)	4050118890747	슬롯 개수: 1
수량	5 ST	