

**HDC C COAX 75 M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

크림프는 확실하고 안정적인 와이어 및 접점 간 전기적/기계적 결선을 제공합니다. 최적의 크림프 결선은 기밀(gas-tight)하고 부식에 강합니다.

**일반 주문 데이터**

버전	수형, 골드
주문 번호	<a href="#">2748690000</a>
유형	HDC C COAX 75 M
GTIN (EAN)	4050118890648
수량	10 items

## HDC C COAX 75 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

인증	CE
ROHS	준수

## 치수 및 중량

길이	23 mm	길이 (인치)	0.9055 inch
순중량	2.4 g		

## 온도

한계 온도	-55 °C ... 135 °C
-------	-------------------

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

## 일반 데이터

접점 직경, 수형 Ø	4.8 mm	결선 유형	용접 결선
버전 인서트	COAX	컬러 코드	골드
표면 마감	골드	플러그 주기	≥ 500
유형	수형	기본 재질	구리 합금
생산 방법	회전됨		

## 분류

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 9.0	27-44-02-04
ECLASS 9.1	27-44-02-04	ECLASS 10.0	27-44-02-04
ECLASS 11.0	27-44-02-04	ECLASS 12.0	27-44-02-04
ECLASS 13.0	27-44-02-04	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

**HDC C COAX 75 M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

**액세서리**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**전기 모듈****연질**

개별 솔루션을 위한 4개의 모듈 사이즈로 공간을 상당히 절감해줍니다. 더욱 작아진 피치 역시 최적화된 디자인을 잘 말해줍니다.

**일반 주문 데이터**

유형	HDC MCOAX 4 MC	버전
주문 번호	<a href="#">2748540000</a>	모듈, 48 V, 1.5 A, 극 수: 4, 크림프 결선, 수형, 필요한 플러그인 슬롯
GTIN (EAN)	4050118890754	개수: 1
수량	5 ST	

**CTX / HTG / HTX****동축 커넥터용 압착공구**

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능

**일반 주문 데이터**

유형	HTX 188	버전
주문 번호	<a href="#">9011990000</a>	압착 공구, 접점용 압착 공구, 육각형 압착
GTIN (EAN)	4008190026066	
수량	1 ST	