

HDC C HS SM0.08-0.12 AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



크림프는 확실하고 안정적인 와이어 및 접점 간 전기적/기계적 결선을 제공합니다. 최적의 크림프 결선은 기밀(gas-tight)하고 부식에 강합니다.

일반 주문 데이터

버전	수형 골드, 0.08 - 0.12 mm ²
주문 번호	2748710000
유형	HDC C HS SM0.08-0.12 AU
GTIN (EAN)	4050118890556
수량	100 items

HDC C HS SM0.08-0.12 AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 0.17 g

온도

한계 온도 -55 °C ... 130 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

일반 데이터

접점 직경, 수형 Ø	1 mm	결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 28
탈피 길이, 정격 결선	4 mm	결선 유형	크림프 결선
버전 인서트	DSUB	결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 24
전선 굵기, 최대	0.12 mm ²	전선 굵기, 최소	0.08 mm ²
표면 마감	골드	플러그 주기	≥ 500
유형	수형	기본 재질	구리 합금
생산 방법	회전됨	결선된 와이어의 단면적	0.08 - 0.12 mm ²

중요 참고 사항

제품 정보 {Reference (Object) not found: productproduct2924645127791}

분류

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

HDC C HS SM0.08-0.12 AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면

Die Einstellungen am Locator zum crimpen			
crimp contact type	locator Position	wire size	tool setting
HDC C HS BM0.08-0.12 AU	7	AWG 24	0.70 mm
		AWG 20	0.80 mm
HDC C HS BM0.02-0.5 AU	7	AWG 28	0.65 mm
		AWG 26	0.70 mm
HDC C HS SM0.08-0.12 AU	8	AWG 24	0.70 mm
		AWG 20	0.80 mm
HDC C HS SM0.2-0.5 AU	8	AWG 28	0.65 mm
		AWG 26	0.80 mm

HDC C HS SM0.08-0.12 AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

전기 모듈



연질
 개별 솔루션을 위한 4개의 모듈 사이즈로 공간을 상당히 절감해줍니다. 더욱 작아진 피치 역시 최적화된 디자인을 잘 말해줍니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC MBUS HS 8 F	버전	
주문 번호	2748640000	데이터 사용, 50 V, 5 A, 극 수: 8, 크립프 결선, 암형(Female), 필요한 플러그인 슬롯 개수: 0	
GTIN (EAN)	4050118890686		
수량	1 ST		

공구



소형
 새로운 2폴 버스 모듈은 초소형이며 메가비트 및 기가비트 데이터 인서트 모두를 수용할 수 있습니다. 이 모듈은 2개의 Gigabit Cat 6A 케이블(10 기가비트)을 하나의 모듈로 결선할 수 있도록 합니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0	버전	
주문 번호	2592650000	Crimping tool for contacts	
GTIN (EAN)	4050118603774		
수량	1 ST		
유형	HDC MBUS CL X/D0.09/0.5	버전	
주문 번호	3125010000	Locator for crimping tool	
GTIN (EAN)	4099987279550		
수량	1 ST		

접점 제거 공구



바이드뮐러는 다양한 압착공구, 접촉 제거 공구 및 광섬유 공구를 공급합니다.

HDC C HS SM0.08-0.12 AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

일반 주문 데이터

유형	REMOVAL TOOL HS	버전
주문 번호	3131280000	
GTIN (EAN)	4099987323819	
수량	1 ST	

전기 모듈



연질 개별 솔루션을 위한 4개의 모듈 사이즈로 공간을 상당히 절감해줍니다. 더욱 작아진 피치 역시 최적화된 디자인을 잘 말해줍니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC MGBIT 8 MC	버전
주문 번호	2748520000	데이터 모듈, 50 V, 5 A, Cat. 6A, 극 수: 8, 크립프 결선, 수형, 필요한 플러그인 슬롯 개수: 1
GTIN (EAN)	4050118890761	
수량	1 ST	