

## HDC C HS BM0.2-0.5 AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



크림프는 확실하고 안정적인 와이어 및 접점 간 전기적/기계적 결선을 제공합니다. 최적의 크림프 결선은 기밀(gas-tight)하고 부식에 강합니다.

### 일반 주문 데이터

버전	암형(Female), 골드, 0.2 - 0.5 mm <sup>2</sup>
주문 번호	<a href="#">2748720000</a>
유형	HDC C HS BM0.2-0.5 AU
GTIN (EAN)	4050118890631
수량	100 items

HDC C HS BM0.2-0.5 AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

길이	13.7 mm	길이 (인치)	0.5394 inch
순중량	0.22 g		

온도

한계 온도 -55 °C ... 130 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

일반 데이터

접점 직경, 수형 Ø	1 mm	결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 24
탈피 길이, 정격 결선	4 mm	결선 유형	크림프 결선
버전 인서트	DSUB	결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 20
전선 굵기, 최대	0.5 mm <sup>2</sup>	전선 굵기, 최소	0.2 mm <sup>2</sup>
표면 마감	골드	플러그 주기	≥ 200
유형	암형(Female)	기본 재질	구리 합금
시리즈	ModuPlug	생산 방법	회전됨
결선된 와이어의 단면적	0.2 - 0.5 mm <sup>2</sup>	접점 재료	구리 합금

중요 참고 사항

제품 정보 {Reference (Object) not found: productproduct2924645127791}

분류

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

HDC C HS BM0.2-0.5 AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

도면

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Die Einstellungen am Locator zum crimpen			
crimp contact type	locator Position	wire size	tool setting
HDC C HS BM0.08-0.12 AU	7	AWG 24	0.75 mm
		AWG 26	0.70 mm
		AWG 28	0.65 mm
HDC C HS BM0.02-0.5 AU	7	AWG 20	0.80 mm
		AWG 22	0.75 mm
		AWG 24	0.70 mm
HDC C HS SM0.08-12 AU	8	AWG 24	0.75 mm
		AWG 26	0.70 mm
		AWG 28	0.65 mm
HDC C HS SM0.2-0.5 AU	8	AWG 20	0.80 mm
		AWG 22	0.75 mm
		AWG 24	0.70 mm

HDC C HS BM0.2-0.5 AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

전기 모듈



연질 개별 솔루션을 위한 4개의 모듈 사이즈로 공간을 상당히 절감해줍니다. 더욱 작아진 피치 역시 최적화된 디자인을 잘 말해줍니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC MGBIT 8 FC	버전
주문 번호	<a href="#">2748530000</a>	데이터 모듈, 50 V, 5 A, Cat. 6A, 극 수: 8, 크림프 결선, 암형(Female),
GTIN (EAN)	4050118890839	필요한 플러그인 슬롯 개수: 1
수량	1 ST	
유형	HDC MBUS HS 8 F	버전
주문 번호	<a href="#">2748640000</a>	데이터 사용, 50 V, 5 A, 극 수: 8, 크림프 결선, 암형(Female), 필요한
GTIN (EAN)	4050118890686	플러그인 슬롯 개수: 0
수량	1 ST	

공구



현장 데이터 배선을 위한 포괄적인 포트폴리오: 활성화된 도구부터 Cat.까지#5D 코딩 및 Cat.#6개의 코딩 커넥터와 견고한 차폐 슬리브. 이러한 구성품은 현장에서 조립 가능한 안정적인 데이터 연결을 구현하여 산업용 애플리케이션, 신속한 설치 및 최대 유연성에 이상적입니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0	버전
주문 번호	<a href="#">2592650000</a>	Crimping tool for contacts
GTIN (EAN)	4050118603774	
수량	1 ST	
유형	HDC MBUS CL X/D0.09/0.5	버전
주문 번호	<a href="#">3125010000</a>	Locator for crimping tool
GTIN (EAN)	4099987279550	
수량	1 ST	

## HDC C HS BM0.2-0.5 AU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

### 접점 제거 공구



바이드뮐러는 다양한 압착공구, 접촉 제거 공구 및 광섬유 공구를 공급합니다.

### 일반 주문 데이터

유형	REMOVAL TOOL HS	버전	
주문 번호	<a href="#">3131280000</a>		
GTIN (EAN)	4099987323819		
수량	1 ST		