

DEK 8/3.5 MC NE WS LRP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

일반 주문 데이터

버전	Dekafix, 단자대 마커, 8 x 3.5 mm, 피치(mm)(P): 3.50 Weidmueller, 흰색
주문 번호	2748750000
유형	DEK 8/3.5 MC NE WS LRP
GTIN (EAN)	4064675059899
수량	960 items

기술 데이터

치수 및 중량

높이	8 mm	높이 (인치)	0.315 inch
너비	3.5 mm	폭 (인치)	0.1378 inch
순중량	0.12 g		

온도

작동 온도 범위	-40...100 °C
----------	--------------

환경 제품 규정 준수

제품 탄소 발자국	요람에서 게이트까지	0.001 kg CO2 eq.
-----------	------------	------------------

일반 데이터

너비	3.5 mm	
UL 94 가연성 등급	V-2	
작동 온도 범위, 최대	100 °C	
작동 온도 범위, 최소	-40 °C	
컬러 코드	흰색	
할로겐	아니요	
기본 재질	폴리아미드 66	
패키지 단위당 조합 개수	공급 형태	MultiCard
콤비네이션당 마커 개수	1 MultiCard = Terminal marker	
작동 온도 범위	-40...100 °C	
응용 분야/제조사	Weidmueller	

커넥터 마커

피치(mm)(P)	3.50 mm
-----------	---------

분류

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

