

BIT E6,3 1,2X6,5X70



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





1/4" 육각 드라이브, DIN 3126, Form E6.3(시스템 직접 연결용)

일자 비트 DIN 5264, 1/4" 드라이브, E6.3 DIN 3126

일반 주문 데이터

버전	스크류드라이버 인서트, 블레이드 폭(B): 6.5 mm, 블레이드 길이: 70 mm, 블레이드 두께(A): 1.2 mm
주문 번호	<u>2748950000</u>
	BIT E6,3 1,2X6,5X70
GTIN (EAN)	4050118894820
수량	5 items

BIT E6,3 1,2X6,5X70



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인					
ROHS	준수				
치수 및 중량					
너비	70 mm	폭 (인치)	2.7559 inch		
순중량	12 g				
환경 제품 규정 준수					
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재				
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음				
기술 데이터					
품목 설명	일자 블레이드 비트 0.4 x 2.5 x 70	일자 블레이드 비트 0.4 x 2.5 x 70			
스크류 공구	'				
블레이드 폭(B)	6.5 mm	블레이드 두께(A)	1.2 mm		
형태	E 6.3 DIN 3126, 슬롯	블레이드 길이	70 mm		
분류					
ETIM 6.0	EC002116	ETIM 7.0	EC002116		
ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864		
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 9.1	21-04-04-90		
ECLASS 10.0	21-04-04-90	ECLASS 11.0	21-04-42-04		
ECLASS 12.0	21-04-42-04	ECLASS 13.0	21-04-42-04		
ECLASS 14.0	21-04-42-04	ECLASS 15.0	21-04-42-04		

카탈로그 상태 / 도면 2