

BIT E6,3 1,2X6,5X70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



1/4" 육각 드라이브, DIN 3126, Form E6.3(시스템 직접 연결용)
일자 비트 DIN 5264, 1/4" 드라이브, E6.3 DIN 3126

일반 주문 데이터

버전	스크류드라이버 인서트, 블레이드 폭(B): 6.5 mm, 블레이드 길이: 70 mm, 블레이드 두께(A): 1.2 mm
주문 번호	2748950000
유형	BIT E6,3 1,2X6,5X70
GTIN (EAN)	4050118894820
수량	5 items

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

너비 70 mm 폭 (인치) 2.7559 inch
 순중량 12 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

품목 설명 일자 블레이드 비트 0.4 x 2.5 x 70

스크류 공구

블레이드 폭(B) 6.5 mm 블레이드 두께(A) 1.2 mm
 형태 E 6.3 DIN 3126, 슬롯 블레이드 길이 70 mm

분류

ETIM 8.0 EC003864 ETIM 9.0 EC003864
 ETIM 10.0 EC003864 ECLASS 14.0 21-04-42-04
 ECLASS 15.0 21-04-42-04