

## BIT E6,3 PH2X70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



1/4" 육각 드라이브, DIN 3126, Form E6.3(시스템 직접  
연결용)  
십자 비트는 Phillips-Recessed 타입 PH/DIN 5260. 1/4"  
드라이브, E6.3 DIN 3126

## 일반 주문 데이터

버전	스크류드라이버 인서트, 블레이드 폭(B): 2 mm, 블레이드 길이: 70 mm, 블레이드 두께(A): 2 mm, 블레이드 크기, 십자: 2
주문 번호	<a href="#">2748990000</a>
유형	BIT E6,3 PH2X70
GTIN (EAN)	4050118895186
수량	5 items

## BIT E6,3 PH2X70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

RoHS	준수
------	----

## 치수 및 중량

너비	70 mm	폭 (인치)	2.7559 inch
순중량	14 g		

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 기술 데이터

품목 설명	십자 비트, 필립스 크기 2
-------	-----------------

## 스크류 공구

블레이드 폭(B)	2 mm	블레이드 두께(A)	2 mm
형태	E 6.3 DIN 3126, 십자	크기	2
블레이드 길이	70 mm	블레이드 크기, 십자	2

## 분류

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-03
ECLASS 15.0	21-04-42-03		