

BIT E6,3 PH2X70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



1/4" 육각 드라이브, DIN 3126, Form E6.3(시스템 직접 연결용)
십자 비트는 Phillips-Recessed 타입 PH/DIN 5260. 1/4" 드라이브, E6.3 DIN 3126

일반 주문 데이터

버전	스크류드라이버 인서트, 블레이드 폭(B): 2 mm, 블레이드 길이: 70 mm, 블레이드 두께(A): 2 mm, 블레이드 크기, 십자: 2
주문 번호	2748990000
유형	BIT E6,3 PH2X70
GTIN (EAN)	4050118895186
수량	5 items

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

너비 70 mm 폭 (인치) 2.7559 inch
 순중량 14 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

품목 설명 십자 비트, 필립스 크기 2

스크류 공구

블레이드 폭(B) 2 mm 블레이드 두께(A) 2 mm
 형태 E 6.3 DIN 3126, 십자 크기 2
 블레이드 길이 70 mm 블레이드 크기, 십자 2

분류

ETIM 8.0 EC003864 ETIM 9.0 EC003864
 ETIM 10.0 EC003864 ECLASS 14.0 21-04-42-03
 ECLASS 15.0 21-04-42-03