



VDE 절연 스크류드라이버 세트, 최대 1000 V AC 및 1500 V DC의 전류가 흐르는 부품에서 작업 가능, DIN EN 60900. IEC 900. 각 세트 피스는 "GS" 안전 검증을 받음. 완전 강화 고합금 크로미움-바나듐-몰리브덴 스틸 재질의 블레이드, 건 메탈 마감.

일반 주문 데이터

버전	스크류드라이버, 블레이드 폭(B): 4 mm, 100 mm, 블레이드 두께(A): 0.8 mm
주문 번호	2749150000
유형	SDIL 0,8X4,0X100
GTIN (EAN)	4050118895452
수량	1 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
마지막 주문 날짜	2026-02-28T00:00:00+01:00

기술 데이터

승인

승인



치수 및 중량

너비	200 mm	폭 (인치)	7.874 inch
직경	4 mm	순중량	67 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

품목 설명	일자 블레이드 포함 VDE-절연 스크류드라이버 0.8 x 4.0 x 100	버전	직선
-------	---	----	----

스크류 공구

블레이드 폭(B)	4 mm	블레이드 두께(A)	0.8 mm
형태	슬롯	블레이드 길이	100 mm

분류

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		