



블레이드가 둥근 일자 스크류드라이버 SD DIN 5265, ISO 2380/2, DIN 5264, ISO 2380/1에 따른 출력. ChromTop 팁, SoftFinish 그립

### 일반 주문 데이터

버전	스크류드라이버, 블레이드 폭(B): 2 mm, 블레이드 길이: 60 mm, 블레이드 두께(A): 0.4 mm
주문 번호	<a href="#">2749260000</a>
유형	SDS 0.4X2.0X60
GTIN (EAN)	4050118895537
수량	1 items

기술 데이터

치수 및 중량

길이	165 mm	길이 (인치)	6.4961 inch
직경	2 mm	순중량	35.2 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

기술 데이터

품목 설명	일자 비트 포함 스크류드라이버, 0.4 x 2	버전	직선
-------	------------------------------	----	----

스크류 공구

블레이드 폭(B)	2 mm	블레이드 두께(A)	0.4 mm
형태	슬롯	블레이드 길이	60 mm
블레이드 유형	B		

분류

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		