



블레이드가 둥근 일자 스크류드라이버 SD DIN 5265, ISO 2380/2, DIN 5264, ISO 2380/1에 따른 출력. ChromTop 팁, SoftFinish 그립

### 일반 주문 데이터

버전	스크류드라이버, 블레이드 폭(B): 4 mm, 블레이드 길이: 100 mm, 블레이드 두께(A): 0.8 mm
주문 번호	<a href="#">2749360000</a>
유형	SDS 0.8X4.0X100
GTIN (EAN)	4050118895582
수량	1 items

**SDS 0.8X4.0X100**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

너비	210 mm	폭 (인치)	8.2677 inch
길이	205 mm	길이 (인치)	8.0709 inch
직경	4 mm	순중량	44 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

기술 데이터

품목 설명	일자 비트 0.8x4 포함 절연 스크류드라이버	버전	직선
-------	---------------------------	----	----

스크류 공구

블레이드 폭(B)	4 mm	블레이드 두께(A)	0.8 mm
형태	슬롯	블레이드 길이	100 mm
블레이드 유형	A		

분류

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		