



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



VDE 절연 스크류드라이버 세트, 최대 1000 V AC 및 1500 V DC의 전류가 흐르는 부품에서 작업 가능, DIN EN 60900. IEC 900. 각 세트 피스는 "GS" 안전 검증을 받음. 완전 강화 고합금 크로미움-바나디움-몰리브덴 스틸 재질의 블레이드, 건 메탈 마감.

## 일반 주문 데이터

버전	조립 공구		
주문 번호	<u>2749600000</u>		
유형	SDI SET SLIM T8/T9/T10/T15/T20/T25		
GTIN (EAN)	4050118896343		
수량	1 items		
패키징	판지 상자		
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.		
이용가능 기간	2025-12-31T00:00:00+01:00		



## **SDI SET SLIM T8/T9/T10/T15/T20/T25**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 기술 데이터

승인

승인

ECLASS 15.0



21-04-50-16

치수 및 중량			
너비	285 mm	폭 (인치)	11.2204 inch
순중량	371.36 g		
환경 제품 규정 준수			
	25t0 H = 1010		
RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
기술 데이터			
품목 설명	토크 스크류드라이버 세트, 6-피스		
스크류 공구			
-1-11			
형태	Torx		
분류			
ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC011815
ETIM 8.0	EC011815	ETIM 9.0	EC011815
ETIM 10.0	EC011815	ECLASS 9.0	21-04-50-03
ECLASS 9.1	21-04-50-03	ECLASS 10.0	21-04-50-03
ECLASS 11.0	21-04-50-16	ECLASS 12.0	21-04-50-16
ECLASS 13.0	21-04-50-16	ECLASS 14.0	21-04-50-16

카탈로그 상태 / 도면 2