

## SDIS SLIM 0.6X3.5X100

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



VDE 절연 스크류드라이버 세트, 최대 1000 V AC 및 1500 V DC의 전류가 흐르는 부품에서 작업 가능, DIN EN 60900. IEC 900. 각 세트 피스는 "GS" 안전 인증을 받음. 완전 강화 고합금 크로미움-바나듐-몰리브덴 스틸 재질의 블레이드, 건 메탈 마감.

### 일반 주문 데이터

버전	조립 공구, 블레이드 폭(B): 3.5 mm, 블레이드 길이: 100 mm, 블레이드 두께(A): 0.6 mm
주문 번호	<a href="#">2749610000</a>
유형	SDIS SLIM 0.6X3.5X100
GTIN (EAN)	4050118896350
수량	1 items

**SDIS SLIM 0.6X3.5X100**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



치수 및 중량

길이	205 mm	길이 (인치)	8.0709 inch
직경	3.5 mm	순중량	40 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

품목 설명	일자 블레이드 포함 VDE-절연 스크류드라이버 0.6 x 3.5 x 100, SlimLine	버전	직선
-------	-----------------------------------------------------------	----	----

스크류 공구

블레이드 폭(B) 형태	3.5 mm 슬롯	블레이드 두께(A) 블레이드 길이	0.6 mm 100 mm
-----------------	--------------	-----------------------	------------------

분류

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		