

**SDIS SLIM 0.8X4.0X100**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



VDE 절연 스크류드라이버 세트, 최대 1000 V AC 및  
 1500 V DC의 전류가 흐르는 부품에서 작업 가능, DIN EN  
 60900, IEC 900. 각 세트 피스는 "GS" 안전 검증을 받음.  
 완전 강화 고합금 크로마이움-바나디움-몰리브덴 스틸 재질의  
 블레이드, 건 메탈 마감.

**일반 주문 데이터**

버전	조립 공구, 블레이드 폭(B): 4 mm, 블레이드 길이: 100 mm, 블레이드 두께(A): 0.8 mm
주문 번호	<a href="#">2749620000</a>
유형	SDIS SLIM 0.8X4.0X100
GTIN (EAN)	4050118896367
수량	1 items

**SDIS SLIM 0.8X4.0X100**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**기술 데이터****승인**

승인

**치수 및 중량**

길이	205 mm	길이 (인치)	8.0709 inch
직경	4 mm	순중량	38.72 g

**환경 제품 규정 준수**

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

**기술 데이터**

품목 설명	일자 블레이드 포함 VDE-절연 스크류드라이버 0.8 x 4.0 x 100, SlimLine	버전	직선
-------	---	----	----

**스크류 공구**

블레이드 폭(B)	4 mm	블레이드 두께(A)	0.8 mm
형태	슬롯	블레이드 길이	100 mm

**분류**

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		