

SDIS SLIM 1.0X5.5X125

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



VDE 절연 스크류드라이버 세트, 최대 1000 V AC 및 1500 V DC의 전류가 흐르는 부품에서 작업 가능, DIN EN 60900. IEC 900. 각 세트 피스는 "GS" 안전 검증을 받음. 완전 강화 고합금 크로미움-바나듐-몰리브덴 스틸 재질의 블레이드, 건 메탈 마감.

일반 주문 데이터

버전	조립 공구, 블레이드 폭(B): 5.5 mm, 블레이드 길이: 125 mm, 블레이드 두께(A): 1 mm
주문 번호	2749630000
유형	SDIS SLIM 1.0X5.5X125
GTIN (EAN)	4050118896374
수량	1 items

SDIS SLIM 1.0X5.5X125

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



치수 및 중량

길이	240 mm	길이 (인치)	9.4488 inch
직경	5.5 mm	순중량	80 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

품목 설명	일자 블레이드 포함 VDE-절연 스크류드라이버 1.0 x 5.5 x 125, SlimLine	버전	직선
-------	---	----	----

스크류 공구

블레이드 폭(B) 형태	5.5 mm 슬롯	블레이드 두께(A) 블레이드 길이	1 mm 125 mm
-----------------	--------------	-----------------------	----------------

분류

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		