

SDIS SLIM 1.2X6.5X150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



VDE 절연 스크류드라이버 세트, 최대 1000 V AC 및
1500 V DC의 전류가 흐르는 부품에서 작업 가능, DIN EN
60900, IEC 900. 각 세트 피스는 "GS" 안전 검증을 받음.
완전 강화 고합금 크로마이움-바나디움-몰리브덴 스틸 재질의
블레이드, 건 메탈 마감.

일반 주문 데이터

버전	조립 공구, 블레이드 폭(B): 6.5 mm, 블레이드 길이: 150 mm, 블레이드 두께(A): 1.2 mm
주문 번호	2749640000
유형	SDIS SLIM 1.2X6.5X150
GTIN (EAN)	4050118896381
수량	1 items

SDIS SLIM 1.2X6.5X150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터**승인**

승인

**치수 및 중량**

길이	265 mm	길이 (인치)	10.433 inch
직경	6.5 mm	순중량	122 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

품목 설명	일자 블레이드 포함 VDE-절연 스크류드라이버 1.2 x 6.5 x 150, SlimLine	버전	직선
-------	---	----	----

스크류 공구

블레이드 폭(B)	6.5 mm	블레이드 두께(A)	1.2 mm
형태	슬롯	블레이드 길이	150 mm

분류

ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 9.0	21-04-04-07
ECLASS 9.1	21-04-04-07	ECLASS 10.0	21-04-04-07
ECLASS 11.0	21-04-04-07	ECLASS 12.0	21-04-04-07
ECLASS 13.0	21-04-04-07	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		