

SDIS 0.4X2.5X75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



VDE 절연 일자 스크류드라이버, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, DIN 5264, ISO 2380/1에 따른 드라이브 출력. SoftFinish 그림

일반 주문 데이터

버전	스크류드라이버, 블레이드 폭(B): 2.5 mm, 블레이드 길이: 75 mm, 블레이드 두께(A): 0.4 mm
주문 번호	2749790000
유형	SDIS 0.4X2.5X75
GTIN (EAN)	4050118896534
수량	1 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

길이	180 mm	길이 (인치)	7.0866 inch
직경	2.5 mm	순중량	32 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

품목 설명	일자 블레이드 포함 VDE-절연 스크류드라이버 0.4 x 2.5 x 75	버전	직선
-------	--	----	----

스크류 공구

블레이드 폭(B)	2.5 mm	블레이드 두께(A)	0.4 mm
형태	슬롯	블레이드 길이	75 mm
블레이드 유형	A		

분류

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		