



VDE 절연 일자 스크류드라이버, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, DIN 5264, ISO 2380/1에 따른 드라이브 출력. SoftFinish 그림

### 일반 주문 데이터

버전	스크류드라이버, 블레이드 폭(B): 4 mm, 블레이드 길이: 100 mm, 블레이드 두께(A): 0.8 mm
주문 번호	<a href="#">2749820000</a>
유형	SDIS 0.8X4.0X100
GTIN (EAN)	4050118897029
수량	1 items

기술 데이터

승인

승인



치수 및 중량

길이	205 mm	길이 (인치)	8.0709 inch
직경	4 mm	순중량	39.6 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

기술 데이터

품목 설명	일자 블레이드 포함 VDE-절연 스크류드라이버 0.8 x 4.0 x 100	버전	직선
-------	---	----	----

스크류 공구

블레이드 폭(B)	4 mm	블레이드 두께(A)	0.8 mm
형태	슬롯	블레이드 길이	100 mm
블레이드 유형	B		

분류

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		