SDIS 1.2X8.0X175



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







VDE 절연 일자 스크류드라이버, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, DIN 5264, ISO 2380/1에 따른 드라이브 출력. SoftFinish 그립

일반 주문 데이터

| 버전 | 스크류드라이버, 블레이드 폭(B): 8 mm, 블레이드 길이: 175 mm, 블레이드 두께(A): 1.6 mm | | |
|------------|--|--|--|
| 주문 번호 | <u>2749870000</u> | | |
| 유형 | SDIS 1.2X8.0X175 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118897074 | | |
| 수량 | 1 items | | |

SDIS 1.2X8.0X175



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



| 치수 및 중량 | | | | |
|-------------|---|-------------|--------------|--|
| | | | | |
| 길이 | 290 mm | 길이 (인치) | 11.4173 inch | |
| 직경 | 8 mm | 순중량 | 132 g | |
| 환경 제품 규정 준수 | | | | |
| | | | | |
| RoHS 준수 상태 | 영향을 받지 않음 | | | |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 | | | |
| 기술 데이터 | | | | |
| | | | | |
| 품목 설명 | 일자 블레이드 포함 VDE-절연 스크류드라이버 1.6 x 8.0 x 175 | 버전 | 직선 | |
| 스크류 공구 | | | | |
| | | | | |
| 블레이드 폭(B) | 8 mm | 블레이드 두께(A) | 1.6 mm | |
| 형태 | 슬롯 | 블레이드 길이 | 175 mm | |
| 블레이드 유형 | В | | | |
| 분류 | | | | |
| | ' | | ' | |
| ETIM 6.0 | EC000158 | ETIM 7.0 | EC000158 | |
| ETIM 8.0 | EC000158 | ETIM 9.0 | EC000158 | |
| ETIM 10.0 | EC000158 | ECLASS 9.0 | 21-04-04-07 | |
| ECLASS 9.1 | 21-04-04-07 | ECLASS 10.0 | 21-04-04-07 | |
| ECLASS 11.0 | 21-04-04-07 | ECLASS 12.0 | 21-04-04-07 | |
| ECLASS 13.0 | 21-04-04-07 | ECLASS 14.0 | 21-04-04-07 | |
| ECLASS 15.0 | 21-04-04-07 | | | |
| | | | | |

카탈로그 상태 / 도면 2