



VDE 절연 십자 스크류드라이버, Phillips 스크류용, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, ISO 8764-PH에 따른 출력, SoftFinish 그림

일반 주문 데이터

버전	스크류드라이버, 블레이드 폭(B): 0 mm, 60 mm, 블레이드 두께(A): 0
주문 번호	<a href="#">2749880000</a>
유형	SDIK PH0 X 60
GTIN (EAN)	4050118897081
수량	1 items

기술 데이터

승인

승인



치수 및 중량

너비	165 mm	폭 (인치)	6.4961 inch
순중량	30.8 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

품목 설명	VDE-절연 십자 스크류드라이버, Phillips 크기 0	버전	직선
-------	--	----	----

스크류 공구

블레이드 폭(B) 크기	0 mm 0	형태 블레이드 길이	Philips, 라운드 60 mm
블레이드 크기, 십자	0		

분류

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		