

SDIK PH1 X 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com1000 V
IEC 60900

VDE 절연 십자 스크류드라이버, Phillips 스크류용, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, ISO 8764-PH에 따른
출력, SoftFinish 그립

일반 주문 데이터

버전	스크류드라이버, 블레이드 폭(B): 1 mm, 80 mm, 블레이드 두께(A): 1
주문 번호	2749890000
유형	SDIK PH1 X 80
GTIN (EAN)	4050118897098
수량	1 items

SDIK PH1 X 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

기술 데이터

www.weidmueller.com

승인

승인



치수 및 중량

너비	185 mm	폭 (인치)	7.2835 inch
순중량	50 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

품목 설명	VDE-절연 십자 스크류드라이버, Phillips 크기 1	버전	직선
-------	--	----	----

스크류 공구

블레이드 폭(B)	1 mm	형태	Philips, 라운드
크기	1	블레이드 길이	80 mm
블레이드 크기, 십자	1		

분류

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		