

**SDIK PH3 X 150****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



△ 1000 V  
△ IEC 60900

VDE 절연 십자 스크류드라이버, Phillips 스크류용, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, ISO 8764-PH에 따른 출력, SoftFinish 그립

**일반 주문 데이터**

버전	스크류드라이버, 블레이드 폭(B): 3 mm, 150 mm, 블레이드 두께(A): 3
주문 번호	<a href="#">2749910000</a>
유형	SDIK PH3 X 150
GTIN (EAN)	4050118897210
수량	1 items

**SDIK PH3 X 150**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**기술 데이터****승인**

승인

**치수 및 중량**

너비	270 mm	폭 (인치)	10.6299 inch
순중량	124.08 g		

**환경 제품 규정 준수**

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

**기술 데이터**

품목 설명	VDE-절연 십자 스크류드라이버, Phillips 크기 3	버전	직선
-------	--	----	----

**스크류 공구**

블레이드 폭(B)	3 mm	형태	Philips, 라운드
크기	3	블레이드 길이	150 mm
블레이드 크기, 십자	3		

**분류**

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		