



VDE 절연 심사 스크류드라이버, Pozidriv 타입, SDIK PZ  
DIN 7438, ISO 8764/2-PZ, ISO 8764-PZ에 따른 출력,  
SoftFinish 그림

일반 주문 데이터

버전	스크류드라이버, 블레이드 폭(B): 1 mm, 80 mm, 블레이드 두께(A): 1
주문 번호	<a href="#">2749920000</a>
유형	SDIK PZ1 X 80
GTIN (EAN)	4050118897227
수량	1 items

기술 데이터

승인

승인



치수 및 중량

너비	185 mm	폭 (인치)	7.2835 inch
순중량	46 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

품목 설명	VDE-절연 십자 스크류드라이버, Pozidrive 크기 1	버전	직선
-------	---	----	----

스크류 공구

블레이드 폭(B) 크기	1 mm 1	형태 블레이드 길이	Pozidrive, 라운드 80 mm
블레이드 크기, 십자	1		

분류

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		