



VDE 절연 심사 스크류드라이버, Pozidriv 타입, SDIK PZ
DIN 7438, ISO 8764/2-PZ, ISO 8764-PZ에 따른 출력,
SoftFinish 그림

일반 주문 데이터

버전	스크류드라이버, 블레이드 폭(B): 2 mm, 100 mm, 블레이드 두께(A): 2
주문 번호	2749930000
유형	SDIK PZ2 X 100
GTIN (EAN)	4050118897234
수량	1 items

기술 데이터

승인

승인



치수 및 중량

너비	215 mm	폭 (인치)	8.4645 inch
순중량	82.72 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

기술 데이터

품목 설명	VDE-절연 십자 스크류드라이버, Pozidrive 크기 2	버전	직선
-------	---	----	----

스크류 공구

블레이드 폭(B) 크기	2 mm 2	형태 블레이드 길이	Pozidrive, 라운드 100 mm
블레이드 크기, 십자	2		

분류

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		