SDIPM PZ1 X 80



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





VDE 절연 스크류드라이버 세트, 최대 1000 V AC 및 1500 V DC의 전류가 흐르는 부품에서 작업 가능, DIN EN 60900. IEC 900. 각 세트 피스는 "GS" 안전 검증을 받음. 완전 강화 고합금 크로미움-바나디움-몰리브덴 스틸 재질의 블레이드, 건 메탈 마감.

일반 주문 데이터

버전	스크류드라이버, 블레이드 폭(B): 1 mm, 80 mm, 블레이드 두께(A): 1
주문 번호	<u>2749940000</u>
유형	SDIPM PZ1 X 80
GTIN (EAN)	4050118897241
수량	1 items

카탈로그 상태 / 도면

SDIPM PZ1 X 80



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



	Chief		
치수 및 중량			
. 111	405	五 (Ol さ)	7.0005 : 1
선비	185 mm	폭 (인치)	7.2835 inch
순중량	40.48 g		1
환경 제품 규정 준수			
RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
ALACH SVIIC	0.1 Wt 70 이 이 의 3VHC 試合		
기술 데이터			
품목 설명	VDE-절연 십자 스크류드라이버, Pozidrive 크기 1	버전	직선
 스크류 공구			'
블레이드 폭(B)	1 mm	형태	십자, 라운드
크기	1	블레이드 길이	80 mm
블레이드 크기, 십자	1		
분류			
ETIMA O O	50000444	ETIM 7.0	50000444
ETIM 6.0	EC000144	ETIM 7.0	EC000144
ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 9.0	21-04-04-06
ECLASS 9.1	21-04-04-06	ECLASS 10.0	21-04-04-06
ECLASS 11.0	21-04-04-06	ECLASS 12.0	21-04-04-06
ECLASS 13.0	21-04-04-06	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		

카탈로그 상태 / 도면 2