

**SDIPM PZ1 X 80**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



VDE 절연 스크류드라이버 세트, 최대 1000 V AC 및 1500 V DC의 전류가 흐르는 부품에서 작업 가능, DIN EN 60900. IEC 900. 각 세트 피스는 "GS" 안전 검증을 받음. 완전 강화 고합금 크로미움-바나듐-몰리브덴 스틸 재질의 블레이드, 건 메탈 마감.

**일반 주문 데이터**

버전	스크류드라이버, 블레이드 폭(B): 1 mm, 80 mm, 블레이드 두께(A): 1
주문 번호	<a href="#">2749940000</a>
유형	SDIPM PZ1 X 80
GTIN (EAN)	4050118897241
수량	1 items

기술 데이터

승인

승인



치수 및 중량

너비	185 mm	폭 (인치)	7.2835 inch
순중량	40.48 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

품목 설명	VDE-절연 십자 스크류드라이버, Pozidrive 크기 1	버전	직선
-------	---	----	----

스크류 공구

블레이드 폭(B) 크기	1 mm 1	형태 블레이드 길이	십자, 라운드 80 mm
블레이드 크기, 십자	1		

분류

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		