

SDIR 1 X 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



△ 1000V
△ IEC 60900

VDE 절연 스크류드라이버 세트, 최대 1000 V AC 및
1500 V DC의 전류가 흐르는 부품에서 작업 가능, DIN EN
60900, IEC 900. 각 세트 피스는 "GS" 안전 검증을 받음.
완전 강화 고합금 크로마이드-바나듐-몰리브덴 스틸 재질의
블레이드, 건 메탈 마감.

일반 주문 데이터

버전	조립 공구, 블레이드 폭(B): 1 mm, 블레이드 길이: 80 mm, 블레이드 두께(A): 1 mm
주문 번호	2750020000
유형	SDIR 1 X 80
GTIN (EAN)	4050118897500
수량	1 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
이용가능 기간	2025-12-31T00:00:00+01:00

SDIR 1 X 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



치수 및 중량

길이	185 mm	길이 (인치)	7.2835 inch
직경	1 mm	순중량	50 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

버전	직선
----	----

스크류 공구

블레이드 폭(B)	1 mm	블레이드 두께(A)	1 mm
형태	사각형	크기	# 1
블레이드 길이	80 mm		

분류

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		