

KCMA-18-100-1A-0.3VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지, 그림과 유사



레트로핏용 변류기

특징:

- 달기 어려운 장소에 사용하기에 특히 적합
- 주 컨덕터 절단이 필요 없음
- 추가 공구 없이 변류기 언플드 가능

일반 주문 데이터

버전	1차 전류: 100 A, 2차 전류 최대값: 1 A, 부하: 0.3 VA, 공차 등급: 1, 스플릿 코어 전류 변압기
주문 번호	2752990000
유형	KCMA-18-100-1A-0.3VA-1
GTIN (EAN)	4050118896794
수량	1 items
제조업체	MBS AG

KCMA-18-100-1A-0.3VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	59 mm	깊이 (인치)	2.3228 inch
높이	80.1 mm	높이 (인치)	3.1535 inch
너비	49 mm	폭 (인치)	1.9291 inch
순중량	330 g		

온도

보관 온도	작동 온도	-5 °C...50 °C
-------	-------	---------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 속성

케이블 길이	2.5 m	보호 등급	IP20
공칭 주파수	50 Hz		

라이브 컨덕터의 치수

도체의 유형	절연 도체 한정	라운드형 컨덕터	18.50 mm
설치 위치	실내용		

전기적 속성

공차 등급	1	2차 전류	0...1 A
부하	0.3 VA	1차 전류	100 A

절연 조정

공차 등급	1
-------	---

분류

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

KCMA-18-100-1A-0.3VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면

