

제품 이미지, 그림과 유사



레트로핏용 변류기

특징:

- 달기 어려운 장소에 사용하기에 특히 적합
- 주 컨덕터 절단이 필요 없음
- 추가 공구 없이 변류기 언폴드 가능

일반 주문 데이터

버전	1차 전류: 500 A, 2차 전류 최대값: 1 A, 부하: 1 VA, 공차 등급: 0.5, 스플릿 코어 전류 변압기
주문 번호	<a href="#">275310000</a>
유형	KCMA-28-500-1A-1VA-0.5
GTIN (EAN)	4050118896763
수량	1 items
제조업체	MBS AG

**KCMA-28-500-1A-1VA-0.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**기술 데이터**

**승인**

ROHS 준수

**치수 및 중량**

깊이	59 mm	깊이 (인치)	2.3228 inch
높이	79.5 mm	높이 (인치)	3.1299 inch
너비	49 mm	폭 (인치)	1.9291 inch
순중량	309 g		

**온도**

보관 온도 작동 온도 -5 °C...50 °C

**환경 제품 규정 준수**

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재  
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

**기술 속성**

케이블 길이	2.5 m	보호 등급	IP20
공칭 주파수	50 Hz		

**라이브 컨덕터의 치수**

도체의 유형	절연 도체 한정	라운드형 컨덕터	27.00 mm
설치 위치	실내용		

**전기적 속성**

공차 등급	0,5	2차 전류	0...1 A
부하	1 VA	1차 전류	500 A

**절연 조정**

공차 등급 0,5

**분류**

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

**KCMA-28-500-1A-1VA-0.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

도면

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

