

제품 이미지, 그림과 유사



레트로핏용 변류기

특징:

- 달기 어려운 장소에 사용하기에 특히 적합
- 주 컨덕터 절단이 필요 없음
- 추가 공구 없이 변류기 언폴드 가능

일반 주문 데이터

|            |   |
|------------|---|
| 버전         | 1차 전류: 400 A, 2차 전류 최대값: 5 A, 부하: 2.5 VA, 공차 등급: 1, 스플릿 코어 전류 변압기 |
| 주문 번호      | <a href="#">2753130000</a>  |
| 유형         | KCMA-28-400-5A-2.5VA-1  |
| GTIN (EAN) | 4050118896275   |
| 수량         | 1 items   |
| 제조업체       | MBS AG  |

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

|     |         |         |             |
|-----|---------|---------|-------------|
| 깊이  | 59 mm   | 깊이 (인치) | 2.3228 inch |
| 높이  | 79.5 mm | 높이 (인치) | 3.1299 inch |
| 너비  | 49 mm   | 폭 (인치)  | 1.9291 inch |
| 순중량 | 261 g   |         |             |

온도

보관 온도 작동 온도 -5 °C...50 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재  
REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 속성

|        |       |       |      |
|--------|-------|-------|------|
| 케이블 길이 | 0.5 m | 보호 등급 | IP20 |
| 공칭 주파수 | 50 Hz |       |      |

라이브 컨덕터의 치수

|        |          |          |          |
|--------|----------|----------|----------|
| 도체의 유형 | 절연 도체 한정 | 라운드형 컨덕터 | 27.00 mm |
| 설치 위치  | 실내용      |          |          |

전기적 속성

|       |        |       |         |
|-------|--------|-------|---------|
| 공차 등급 | 1      | 2차 전류 | 0...5 A |
| 부하    | 2.5 VA | 1차 전류 | 400 A   |

절연 조정

공차 등급 1

분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002048    | ETIM 9.0    | EC002048    |
| ETIM 10.0   | EC002048    | ECLASS 14.0 | 27-21-09-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-21-09-02 |             |             |

**KCMA-28-400-5A-2.5VA-1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

도면

