

제품 이미지, 그림과 유사



레트로핏용 변류기

특징:

- 달기 어려운 장소에 사용하기에 특히 적합
- 주 컨덕터 절단이 필요 없음
- 추가 공구 없이 변류기 언폴드 가능

일반 주문 데이터

버전	1차 전류: 750 A, 2차 전류 최대값: 1 A, 부하: 2.5 VA, 공차 등급: 0.5, 스플릿 코어 전류 변압기
주문 번호	<a href="#">2753200000</a>
유형	KCMA-42-750-1A-2.5VA-0.5
GTIN (EAN)	4050118896268
수량	1 items
제조사	MBS AG

**KCMA-42-750-1A-2.5VA-0.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	69 mm	깊이 (인치)	2.7165 inch
높이	96 mm	높이 (인치)	3.7795 inch
너비	67 mm	폭 (인치)	2.6378 inch
순중량	540 g		

온도

보관 온도 작동 온도 -5 °C...50 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재  
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 속성

케이블 길이 0.5 m 보호 등급 IP20

라이브 컨덕터의 치수

도체의 유형 절연 도체 한정 라운드형 컨덕터 42.00 mm  
 설치 위치 실내용

전기적 속성

공차 등급 0,5 2차 전류 0...1 A  
 부하 2.5 VA 1차 전류 750 A

절연 조정

공차 등급 0,5

분류

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

도면

