

KCMA 5-400-5A-1VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



레트로핏용 변류기

특징:

- 달기 어려운 장소에 사용하기에 특히 적합
- 주 컨덕터 절단이 필요 없음
- 추가 공구 없이 변류기 언폴드 가능

일반 주문 데이터

버전	1차 전류: 400 A, 2차 전류 최대값: 5 A, 부하: 1 VA, 공차 등급: 0.5, 스플릿 코어 전류 변압기
주문 번호	2753370000
유형	KCMA 5-400-5A-1VA-0.5
GTIN (EAN)	4050118896237
수량	1 items
제조업체	MBS AG

KCMA 5-400-5A-1VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	58 mm	깊이 (인치)	2.2835 inch
높이	158 mm	높이 (인치)	6.2205 inch
너비	125 mm	폭 (인치)	4.9212 inch
순중량	1103 g		

온도

보관 온도 작동 온도 -5 °C...40 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 속성

케이블 길이	0.5 m	보호 등급	IP20
공칭 주파수	50 Hz		

라이브 컨덕터의 치수

도체의 유형	절연 도체 한정	라운드형 컨덕터	55.00 mm
레일	50 x 80 mm	설치 위치	실내용

전기적 속성

공차 등급	0,5	2차 전류	0...5 A
부하	1 VA	1차 전류	400 A

절연 조정

표준	IEC 61869-2: 2012	공차 등급	0,5
----	-------------------	-------	-----

분류

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

도면

