

## KCMA 5-1000-5A-5VA-0.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



### 레트로핏용 변류기

#### 특징:

- 달기 어려운 장소에 사용하기에 특히 적합
- 주 컨덕터 절단이 필요 없음
- 추가 공구 없이 변류기 언폴드 가능

### 일반 주문 데이터

버전	1차 전류: 1000 A, 2차 전류 최대값: 5 A, 부하: 5 VA, 공차 등급: 0.5, 스플릿 코어 전류 변압기
주문 번호	<a href="#">2753400000</a>
유형	KCMA 5-1000-5A-5VA-0.5
GTIN (EAN)	4050118896640
수량	1 items
제조업체	MBS AG

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	58 mm	깊이 (인치)	2.2835 inch
높이	158 mm	높이 (인치)	6.2205 inch
너비	125 mm	폭 (인치)	4.9212 inch
순중량	1069 g		

온도

보관 온도 작동 온도 -5 °C...40 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재  
REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 속성

케이블 길이	0.5 m	보호 등급	IP20
공칭 주파수	50 Hz		

라이브 컨덕터의 치수

도체의 유형	절연 도체 한정	라운드형 컨덕터	55.00 mm
레일	50 x 80 mm	설치 위치	실내용

전기적 속성

공차 등급	0,5	2차 전류	0...5 A
부하	5 VA	1차 전류	1000 A

절연 조정

표준 IEC 61869-2: 2012 공차 등급 0,5

분류

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

도면

