


## SET BSCZ/SSC 4.00/20/90/3.2 SN BK SO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### 일반 주문 데이터

주문 번호	2761140000
유형	<a href="#">SET BSCZ/SSC 4.00/20/90/3.2 SN BK SO</a>
GTIN (EAN)	4064675028253
수량	20 items
패키징	박스

SET BSCZ/SSC 4.00/20/90/3.2 SN BK SO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(cURus)	E60693

치수 및 중량

깊이	15.7 mm	깊이 (인치)	0.6181 inch
높이	25.2 mm	높이 (인치)	0.9921 inch
너비	81.03 mm	폭 (인치)	3.1902 inch
순중량	37.88 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	18d33292-e933-40ac-8dbe-4904ce2c4ae7

자재 데이터

절연재	PA	컬러 코드	검정
컬러 차트(유사)	RAL 9011	Moisture Level (MSL)	
UL 94 가연성 등급	V-0	접점 재질	구리 합금
접점 표면	주석 도금	작동 온도, 최소	-50 °C
작동 온도, 최대	120 °C		

IEC 정격데이터

정격 전류, 최대 극 수(Tu=20°C)	13.5 A	정격 전류, 극 수(Tu=40°C)	16.5 A
서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 II/2	600 V	서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 III/2	300 V
서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 II/2	4000 V	서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 III/2	4000 V

UL 1059에 따른 정격 데이터

협회(cURus)	CURUS	인증 번호(cURus)	E60693
승인값 참조	사양은 최대값, 상세정보 - 승인서 참조		

패키징

패키징	박스	VPE 길이	502.00 mm
VPE 폭	389.00 mm	VPE 높이	220.00 mm

중요 참고 사항

참고 사항

**SET BSCZ/SSC 4.00/20/90/3.2 SN BK SO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

기술 데이터

분류

ETIM 8.0	EC002643	ETIM 9.0	EC002643
ETIM 10.0	EC002643	ECLASS 14.0	27-46-01-01
ECLASS 15.0	27-46-01-01		