



벌크, FO 케이블, POF

일반 주문 데이터

버전	드래그라인 케이블, 980 µm, PUR
주문 번호	2763640000
유형	IE-FPOD2UG-500
GTIN (EAN)	4064675031116
수량	1 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

순중량	23000 g
-----	---------

온도

보관 온도	-40 °C...85 °C	작동 온도	-40 °C...85 °C
설치 온도			

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

케이블의 기술 사양

외피 색상	녹색	와이어 개수	2
할로겐	아니요	구부림 주기	6 Mio
컬러 코딩	주황색, 검은색		

광섬유

파이버 유형	POF	감쇠	≤ 160 dB/km, 650 nm에서
개구수	0.5	대역폭	> 35 MHz*100 m 650 nm에서

케이블 구조

외피 색상	녹색	와이어 개수	2
외피 직경, 최대	8 mm	재질 외피	PUR
케이블 레이아웃	분기 드래그라인	1차 피복	245.00 µm
컬러 코딩	주황색, 검은색	와이어 쌍의 직경	2.20 mm
인장력, 최대	1000 N	코어 직경	980 µm

케이블의 기계적 및 재질 속성

컬러 코드	녹색	할로겐	아니요
최소 구부림 반경, 반복	60 mm	최소 구부림 반경, 한 번만	25 mm
구부림 주기	6 Mio	EN 60794-1-2-E8 표준에 따른 굽힘 주기	r = 160 mm / 2 kg / 0.4 m/s

분류

ETIM 8.0	EC000034	ETIM 9.0	EC000034
ETIM 10.0	EC000034	ECLASS 14.0	27-06-18-03
ECLASS 15.0	27-06-18-03		

도면

상세 도면

